

HAINBUCH**Imadła MANOK plus, typ/rozmiar: SE65****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	329960 SE65
GTIN	2050001926005
Klasa artykułu	33H

Opis**Wykonanie:**

imadło stacjonarne z masywnego odlewu. Duża siła mocowania, dokładność i sztywność. Szlifowana powierzchnia do montażu poziomego, z wmontowanym ogranicznikiem. Głowice mocujące dla profili specjalnych dostarczanych na indywidualne zamówienie.

Zastosowanie:

Różne dziedziny zastosowania, np. centra obróbcze, maszyny pomiarowe, wiertarki kolumnowe itd.

Pasuje do :

głowic mocujących nr 329970 – 329976.

w dostawie::

1 klucz do mocowania.

masa: 23,5 kg

Opis techniczny

masa	23,5 kg
wysokość H	120 mm
szerokość B	184 mm

długość L	184 mm
Wielkość uchwytu	SE65
Ø koła osi otworów	126 (3× M6) mm
dokładność powtórzeń	0,01 mm
maksymalna siła zaciskająca	45 kN
rozstaw otworów mocujących	126 mm
zakres mocowania	4 - 65 mm
tolerancja wymiaru rowka	20 H7
ogranicznik głębokości	92 mm

Akcesoria

Głowica mocująca z rowkami poprzecznymi i wzdłużnymi Ø mocowania (stopniowana co 0,5 mm) 41,5 mm	329974 41,5
Głowica mocująca z rowkami poprzecznymi i wzdłużnymi Ø mocowania (stopniowana co 0,5 mm) 51 mm	329974 51
Głowice mocujące gładka Ø mocowania (stopniowana co 0,5 mm) 45,5 mm	329970 45,5
Głowica mocująca z rowkami poprzecznymi i wzdłużnymi Ø mocowania (stopniowana co 0,5 mm) 62,5 mm	329974 62,5
Głowica mocująca z rowkami poprzecznymi i wzdłużnymi Ø mocowania (stopniowana co 0,5 mm) 34 mm	329974 34
Głowica mocująca z rowkami poprzecznymi i wzdłużnymi Ø mocowania (stopniowana co 0,5 mm) 39,5 mm	329974 39,5
Głowice mocujące gładka Ø mocowania (stopniowana co 0,5 mm) 49 mm	329970 49
Głowice mocujące gładka Ø mocowania (stopniowana co 0,5 mm) 50,5 mm	329970 50,5
Głowica mocująca z rowkami poprzecznymi i wzdłużnymi Ø mocowania (stopniowana co 0,5 mm) 61 mm	329974 61
Głowice mocujące gładka Ø mocowania (stopniowana co 0,5 mm) 64 mm	329970 64

Głowice mocujące gładka Ø mocowania (stopniowana co 0,5 mm) 41 mm	329970 41
Głowica mocująca z rowkami poprzecznymi i wzdłużnymi Ø mocowania (stopniowana co 0,5 mm) 37,5 mm	329974 37,5
Głowice mocujące gładka Ø mocowania (stopniowana co 0,5 mm) 35,5 mm	329970 35,5
Głowica mocująca z rowkami poprzecznymi i wzdłużnymi Ø mocowania (stopniowana co 0,5 mm) 28,5 mm	329974 28,5
Głowica mocująca z rowkami poprzecznymi i wzdłużnymi Ø mocowania (stopniowana co 0,5 mm) 27 mm	329974 27
Głowice mocujące gładka Ø mocowania (stopniowana co 0,5 mm) 10 mm	329970 10
Głowice mocujące gładka Ø mocowania (stopniowana co 0,5 mm) 64,5 mm	329970 64,5
Głowice mocujące gładka Ø mocowania (stopniowana co 0,5 mm) 29 mm	329970 29
Głowica mocująca z rowkami poprzecznymi i wzdłużnymi Ø mocowania (stopniowana co 0,5 mm) 33 mm	329974 33
Głowica mocująca z rowkami poprzecznymi i wzdłużnymi Ø mocowania (stopniowana co 0,5 mm) 37 mm	329974 37
Głowice mocujące gładka Ø mocowania (stopniowana co 0,5 mm) 16,5 mm	329970 16,5
Głowica mocująca z rowkami poprzecznymi i wzdłużnymi Ø mocowania (stopniowana co 0,5 mm) 40,5 mm	329974 40,5
Głowice mocujące gładka Ø mocowania (stopniowana co 0,5 mm) 30 mm	329970 30
Głowice mocujące gładka Ø mocowania (stopniowana co 0,5 mm) 54,5 mm	329970 54,5
Głowica mocująca z rowkami poprzecznymi i wzdłużnymi Ø mocowania (stopniowana co 0,5 mm) 57,5 mm	329974 57,5
Głowice mocujące gładka Ø mocowania (stopniowana co 0,5 mm) 60,5 mm	329970 60,5
Głowica mocująca z rowkami poprzecznymi i wzdłużnymi Ø mocowania (stopniowana co 0,5 mm) 25 mm	329974 25
	329974 43,5

Głowica mocująca z rowkami poprzecznymi i wzdłużnymi Ø mocowania (stopniowana co 0,5 mm) 43,5 mm	
Głowica mocująca z rowkami poprzecznymi i wzdłużnymi Ø mocowania (stopniowana co 0,5 mm) 55 mm	329974 55
Głowice mocujące gładka Ø mocowania (stopniowana co 0,5 mm) 55 mm	329970 55
Głowica mocująca z rowkami poprzecznymi i wzdłużnymi Ø mocowania (stopniowana co 0,5 mm) 28 mm	329974 28
Głowice mocujące gładka Ø mocowania (stopniowana co 0,5 mm) 50 mm	329970 50
Głowica mocująca z rowkami poprzecznymi i wzdłużnymi Ø mocowania (stopniowana co 0,5 mm) 61,5 mm	329974 61,5
Głowice mocujące gładka Ø mocowania (stopniowana co 0,5 mm) 37 mm	329970 37
Głowice mocujące gładka Ø mocowania (stopniowana co 0,5 mm) 22,5 mm	329970 22,5
Głowica mocująca z rowkami poprzecznymi i wzdłużnymi Ø mocowania (stopniowana co 0,5 mm) 26 mm	329974 26
Głowica mocująca z rowkami poprzecznymi i wzdłużnymi Ø mocowania (stopniowana co 0,5 mm) 60,5 mm	329974 60,5
Głowice mocujące gładka Ø mocowania (stopniowana co 0,5 mm) 11,5 mm	329970 11,5
Głowica mocująca z rowkami poprzecznymi i wzdłużnymi Ø mocowania (stopniowana co 0,5 mm) 14 mm	329974 14
Głowica mocująca z rowkami poprzecznymi i wzdłużnymi Ø mocowania (stopniowana co 0,5 mm) 15 mm	329974 15
Głowice mocujące gładka Ø mocowania (stopniowana co 0,5 mm) 21,5 mm	329970 21,5
Głowice mocujące gładka Ø mocowania (stopniowana co 0,5 mm) 9 mm	329970 9
Głowice mocujące gładka Ø mocowania (stopniowana co 0,5 mm) 44,5 mm	329970 44,5
Głowica mocująca z rowkami poprzecznymi i wzdłużnymi Ø mocowania (stopniowana co 0,5 mm) 58 mm	329974 58
	329970 26,5

Głowice mocujące gładka Ø mocowania (stopniowana co 0,5 mm) 26,5 mm

Głowice mocujące gładka Ø mocowania (stopniowana co 0,5 mm) 34 mm

329970 34

Głowica mocująca z rowkami poprzecznymi i wzdłużnymi Ø mocowania (stopniowana co 0,5 mm) 44 mm

329974 44

Głowice mocujące gładka Ø mocowania (stopniowana co 0,5 mm) 62 mm

329970 62

Głowice mocujące gładka Ø mocowania (stopniowana co 0,5 mm) 46,5 mm

329970 46,5

Głowice mocujące gładka Ø mocowania (stopniowana co 0,5 mm) 19,5 mm

329970 19,5

Głowice mocujące gładka Ø mocowania (stopniowana co 0,5 mm) 8,5 mm

329970 8,5

Głowice mocujące gładka Ø mocowania (stopniowana co 0,5 mm) 7,5 mm

329970 7,5

Głowice mocujące gładka Ø mocowania (stopniowana co 0,5 mm) 58 mm

329970 58

Głowice mocujące gładka Ø mocowania (stopniowana co 0,5 mm) 63,5 mm

329970 63,5

Głowica mocująca z rowkami poprzecznymi i wzdłużnymi Ø mocowania (stopniowana co 0,5 mm) 31,5 mm

329974 31,5

Głowica mocująca z rowkami poprzecznymi i wzdłużnymi Ø mocowania (stopniowana co 0,5 mm) 16,5 mm

329974 16,5

Głowice mocujące gładka Ø mocowania (stopniowana co 0,5 mm) 43 mm

329970 43

Głowice mocujące gładka Ø mocowania (stopniowana co 0,5 mm) 16 mm

329970 16

Głowica mocująca z rowkami poprzecznymi i wzdłużnymi Ø mocowania (stopniowana co 0,5 mm) 46,5 mm

329974 46,5

Głowica mocująca z rowkami poprzecznymi i wzdłużnymi Ø mocowania (stopniowana co 0,5 mm) 55,5 mm

329974 55,5

Głowica mocująca z rowkami poprzecznymi i wzdłużnymi Ø mocowania (stopniowana co 0,5 mm) 18 mm

329974 18

329970 33

Głowice mocujące gładka Ø mocowania (stopniowana co 0,5 mm) 33 mm

Głowica mocująca z rowkami poprzecznymi i wzdłużnymi Ø mocowania (stopniowana co 0,5 mm) 50,5 mm

329974 50,5

Głowice mocujące gładka Ø mocowania (stopniowana co 0,5 mm) 5,5 mm

329970 5,5

Głowica mocująca z rowkami poprzecznymi i wzdłużnymi Ø mocowania (stopniowana co 0,5 mm) 38 mm

329974 38

Głowica mocująca z rowkami poprzecznymi i wzdłużnymi Ø mocowania (stopniowana co 0,5 mm) 65 mm

329974 65

Głowice mocujące z rowkami poprzecznymi Ø mocowania (stopniowana co 0,5 mm) 9 mm

329972 9

Głowice mocujące gładka Ø mocowania (stopniowana co 0,5 mm) 54 mm

329970 54

Głowice mocujące gładka Ø mocowania (stopniowana co 0,5 mm) 47 mm

329970 47

Głowica mocująca z rowkami poprzecznymi i wzdłużnymi Ø mocowania (stopniowana co 0,5 mm) 22,5 mm

329974 22,5

Głowica mocująca z rowkami poprzecznymi i wzdłużnymi Ø mocowania (stopniowana co 0,5 mm) 46 mm

329974 46

Głowice mocujące gładka Ø mocowania (stopniowana co 0,5 mm) 31,5 mm

329970 31,5

Głowica mocująca z rowkami poprzecznymi i wzdłużnymi Ø mocowania (stopniowana co 0,5 mm) 18,5 mm

329974 18,5

Głowica mocująca z rowkami poprzecznymi i wzdłużnymi Ø mocowania (stopniowana co 0,5 mm) 40 mm

329974 40

Głowica mocująca z rowkami poprzecznymi i wzdłużnymi Ø mocowania (stopniowana co 0,5 mm) 29,5 mm

329974 29,5

Głowice mocujące gładka Ø mocowania (stopniowana co 0,5 mm) 20,5 mm

329970 20,5

Głowice mocujące gładka Ø mocowania (stopniowana co 0,5 mm) 28,5 mm

329970 28,5

Głowica mocująca z rowkami poprzecznymi i wzdłużnymi Ø mocowania (stopniowana co 0,5 mm) 19 mm

329974 19

329970 42,5

Głowice mocujące gładka Ø mocowania (stopniowana co 0,5 mm) 42,5 mm

Głowice mocujące gładka Ø mocowania (stopniowana co 0,5 mm) 53 mm

329970 53

Głowica mocująca z rowkami poprzecznymi i wzdłużnymi Ø mocowania (stopniowana co 0,5 mm) 47,5 mm

329974 47,5

Głowice mocujące gładka Ø mocowania (stopniowana co 0,5 mm) 32 mm

329970 32

Głowice mocujące gładka Ø mocowania (stopniowana co 0,5 mm) 13,5 mm

329970 13,5

Głowice mocujące gładka Ø mocowania (stopniowana co 0,5 mm) 51,5 mm

329970 51,5

Głowica mocująca z rowkami poprzecznymi i wzdłużnymi Ø mocowania (stopniowana co 0,5 mm) 36,5 mm

329974 36,5

Głowica mocująca z rowkami poprzecznymi i wzdłużnymi Ø mocowania (stopniowana co 0,5 mm) 58,5 mm

329974 58,5

Głowica mocująca z rowkami poprzecznymi i wzdłużnymi Ø mocowania (stopniowana co 0,5 mm) 13,5 mm

329974 13,5

Głowice mocujące gładka Ø mocowania (stopniowana co 0,5 mm) 53,5 mm

329970 53,5

Głowica mocująca z rowkami poprzecznymi i wzdłużnymi Ø mocowania (stopniowana co 0,5 mm) 15,5 mm

329974 15,5

Głowica mocująca z rowkami poprzecznymi i wzdłużnymi Ø mocowania (stopniowana co 0,5 mm) 11,5 mm

329974 11,5

Głowica mocująca z rowkami poprzecznymi i wzdłużnymi Ø mocowania (stopniowana co 0,5 mm) 64,5 mm

329974 64,5

Głowica mocująca z rowkami poprzecznymi i wzdłużnymi Ø mocowania (stopniowana co 0,5 mm) 42,5 mm

329974 42,5

Głowice mocujące gładka Ø mocowania (stopniowana co 0,5 mm) 23,5 mm

329970 23,5

Głowice mocujące miękkie Ø otworu startowego 40 mm

329976 40

Głowica mocująca z rowkami poprzecznymi i wzdłużnymi Ø mocowania (stopniowana co 0,5 mm) 44,5 mm

329974 44,5

Głowice mocujące gładka Ø mocowania (stopniowana co 0,5 mm) 24,5 mm

329970 24,5

Głowice mocujące gładka Ø mocowania (stopniowana co 0,5 mm) 57,5 mm	329970 57,5
Głowica mocująca z rowkami poprzecznymi i wzdłużnymi Ø mocowania (stopniowana co 0,5 mm) 41 mm	329974 41
Głowice mocujące gładka Ø mocowania (stopniowana co 0,5 mm) 59 mm	329970 59
Głowice mocujące gładka Ø mocowania (stopniowana co 0,5 mm) 43,5 mm	329970 43,5
Głowice mocujące gładka Ø mocowania (stopniowana co 0,5 mm) 11 mm	329970 11
Głowica mocująca z rowkami poprzecznymi i wzdłużnymi Ø mocowania (stopniowana co 0,5 mm) 24 mm	329974 24
Głowica mocująca z rowkami poprzecznymi i wzdłużnymi Ø mocowania (stopniowana co 0,5 mm) 64 mm	329974 64
Głowica mocująca z rowkami poprzecznymi i wzdłużnymi Ø mocowania (stopniowana co 0,5 mm) 47 mm	329974 47
Głowica mocująca z rowkami poprzecznymi i wzdłużnymi Ø mocowania (stopniowana co 0,5 mm) 36 mm	329974 36
Głowica mocująca z rowkami poprzecznymi i wzdłużnymi Ø mocowania (stopniowana co 0,5 mm) 23 mm	329974 23
Głowica mocująca z rowkami poprzecznymi i wzdłużnymi Ø mocowania (stopniowana co 0,5 mm) 12 mm	329974 12
Głowica mocująca z rowkami poprzecznymi i wzdłużnymi Ø mocowania (stopniowana co 0,5 mm) 21 mm	329974 21
Głowica mocująca z rowkami poprzecznymi i wzdłużnymi Ø mocowania (stopniowana co 0,5 mm) 20,5 mm	329974 20,5
Głowica mocująca z rowkami poprzecznymi i wzdłużnymi Ø mocowania (stopniowana co 0,5 mm) 13 mm	329974 13
Głowica mocująca z rowkami poprzecznymi i wzdłużnymi Ø mocowania (stopniowana co 0,5 mm) 48,5 mm	329974 48,5
Głowice mocujące gładka Ø mocowania (stopniowana co 0,5 mm) 25,5 mm	329970 25,5
Głowice mocujące gładka Ø mocowania (stopniowana co 0,5 mm) 59,5 mm	329970 59,5
	329974 57

Głowica mocująca z rowkami poprzecznymi i wzdłużnymi Ø mocowania (stopniowana co 0,5 mm) 57 mm	
Głowica mocująca z rowkami poprzecznymi i wzdłużnymi Ø mocowania (stopniowana co 0,5 mm) 53,5 mm	329974 53,5
Głowice mocujące gładka Ø mocowania (stopniowana co 0,5 mm) 39 mm	329970 39
Głowice mocujące gładka Ø mocowania (stopniowana co 0,5 mm) 30,5 mm	329970 30,5
Głowice mocujące miękkie Ø otworu startowego 8 mm	329976 8
Głowica mocująca z rowkami poprzecznymi i wzdłużnymi Ø mocowania (stopniowana co 0,5 mm) 32,5 mm	329974 32,5
Głowice mocujące gładka Ø mocowania (stopniowana co 0,5 mm) 45 mm	329970 45
Głowice mocujące gładka Ø mocowania (stopniowana co 0,5 mm) 56 mm	329970 56
Głowice mocujące gładka Ø mocowania (stopniowana co 0,5 mm) 27,5 mm	329970 27,5
Głowica mocująca z rowkami poprzecznymi i wzdłużnymi Ø mocowania (stopniowana co 0,5 mm) 50 mm	329974 50
Głowice mocujące gładka Ø mocowania (stopniowana co 0,5 mm) 17 mm	329970 17
Głowice mocujące miękkie Ø otworu startowego 20 mm	329976 20
Głowice mocujące gładka Ø mocowania (stopniowana co 0,5 mm) 40,5 mm	329970 40,5
Głowice mocujące z rowkami poprzecznymi Ø mocowania (stopniowana co 0,5 mm) 10 mm	329972 10
Głowica mocująca z rowkami poprzecznymi i wzdłużnymi Ø mocowania (stopniowana co 0,5 mm) 42 mm	329974 42
Głowice mocujące gładka Ø mocowania (stopniowana co 0,5 mm) 27 mm	329970 27
Głowice mocujące gładka Ø mocowania (stopniowana co 0,5 mm) 44 mm	329970 44
Głowice mocujące miękkie Ø otworu startowego 5 mm	329976 5
Głowice mocujące gładka Ø mocowania (stopniowana co 0,5 mm) 4,5 mm	329970 4,5

Głowice mocujące gładka Ø mocowania (stopniowana co 0,5 mm) 38 mm	329970 38
Głowice mocujące gładka Ø mocowania (stopniowana co 0,5 mm) 62,5 mm	329970 62,5
Głowice mocujące gładka Ø mocowania (stopniowana co 0,5 mm) 47,5 mm	329970 47,5
Głowica mocująca z rowkami poprzecznymi i wzdłużnymi Ø mocowania (stopniowana co 0,5 mm) 27,5 mm	329974 27,5
Głowice mocujące gładka Ø mocowania (stopniowana co 0,5 mm) 36 mm	329970 36
Głowica mocująca z rowkami poprzecznymi i wzdłużnymi Ø mocowania (stopniowana co 0,5 mm) 53 mm	329974 53
Głowica mocująca z rowkami poprzecznymi i wzdłużnymi Ø mocowania (stopniowana co 0,5 mm) 59 mm	329974 59
Głowice mocujące gładka Ø mocowania (stopniowana co 0,5 mm) 52 mm	329970 52
Głowice mocujące gładka Ø mocowania (stopniowana co 0,5 mm) 57 mm	329970 57
Głowice mocujące gładka Ø mocowania (stopniowana co 0,5 mm) 18 mm	329970 18
Głowica mocująca z rowkami poprzecznymi i wzdłużnymi Ø mocowania (stopniowana co 0,5 mm) 30 mm	329974 30
Głowice mocujące gładka Ø mocowania (stopniowana co 0,5 mm) 12 mm	329970 12
Głowice mocujące gładka Ø mocowania (stopniowana co 0,5 mm) 10,5 mm	329970 10,5
Głowica mocująca z rowkami poprzecznymi i wzdłużnymi Ø mocowania (stopniowana co 0,5 mm) 20 mm	329974 20
Głowica mocująca z rowkami poprzecznymi i wzdłużnymi Ø mocowania (stopniowana co 0,5 mm) 49,5 mm	329974 49,5
Głowice mocujące gładka Ø mocowania (stopniowana co 0,5 mm) 19 mm	329970 19
Głowice mocujące gładka Ø mocowania (stopniowana co 0,5 mm) 52,5 mm	329970 52,5
	329970 33,5

Głowice mocujące gładka Ø mocowania (stopniowana co 0,5 mm) 33,5 mm

Głowice mocujące gładka Ø mocowania (stopniowana co 0,5 mm) 60 mm

329970 60

Głowice mocujące gładka Ø mocowania (stopniowana co 0,5 mm) 15,5 mm

329970 15,5

Głowica mocująca z rowkami poprzecznymi i wzdłużnymi Ø mocowania (stopniowana co 0,5 mm) 45,5 mm

329974 45,5

Głowice mocujące z rowkami poprzecznymi Ø mocowania (stopniowana co 0,5 mm) 8 mm

329972 8

Głowice mocujące gładka Ø mocowania (stopniowana co 0,5 mm) 32,5 mm

329970 32,5

Głowica mocująca z rowkami poprzecznymi i wzdłużnymi Ø mocowania (stopniowana co 0,5 mm) 35,5 mm

329974 35,5

Głowica mocująca z rowkami poprzecznymi i wzdłużnymi Ø mocowania (stopniowana co 0,5 mm) 52 mm

329974 52

Głowica mocująca z rowkami poprzecznymi i wzdłużnymi Ø mocowania (stopniowana co 0,5 mm) 23,5 mm

329974 23,5

Głowice mocujące gładka Ø mocowania (stopniowana co 0,5 mm) 8 mm

329970 8

Głowice mocujące gładka Ø mocowania (stopniowana co 0,5 mm) 42 mm

329970 42

Głowice mocujące gładka Ø mocowania (stopniowana co 0,5 mm) 31 mm

329970 31

Głowice mocujące gładka Ø mocowania (stopniowana co 0,5 mm) 58,5 mm

329970 58,5

Głowice mocujące gładka Ø mocowania (stopniowana co 0,5 mm) 12,5 mm

329970 12,5

Głowica mocująca z rowkami poprzecznymi i wzdłużnymi Ø mocowania (stopniowana co 0,5 mm) 59,5 mm

329974 59,5

Głowice mocujące gładka Ø mocowania (stopniowana co 0,5 mm) 49,5 mm

329970 49,5

Głowica mocująca z rowkami poprzecznymi i wzdłużnymi Ø mocowania (stopniowana co 0,5 mm) 21,5 mm

329974 21,5

329970 40

Głowice mocujące gładka Ø mocowania (stopniowana co 0,5 mm) 40 mm

Głowica mocująca z rowkami poprzecznymi i wzdłużnymi Ø mocowania (stopniowana co 0,5 mm) 31 mm

329974 31

Głowice mocujące gładka Ø mocowania (stopniowana co 0,5 mm) 23 mm

329970 23

Głowice mocujące gładka Ø mocowania (stopniowana co 0,5 mm) 14 mm

329970 14

Głowice mocujące gładka Ø mocowania (stopniowana co 0,5 mm) 24 mm

329970 24

Głowica mocująca z rowkami poprzecznymi i wzdłużnymi Ø mocowania (stopniowana co 0,5 mm) 38,5 mm

329974 38,5

Głowica mocująca z rowkami poprzecznymi i wzdłużnymi Ø mocowania (stopniowana co 0,5 mm) 49 mm

329974 49

Głowica mocująca z rowkami poprzecznymi i wzdłużnymi Ø mocowania (stopniowana co 0,5 mm) 56,5 mm

329974 56,5

Głowica mocująca z rowkami poprzecznymi i wzdłużnymi Ø mocowania (stopniowana co 0,5 mm) 17 mm

329974 17

Głowice mocujące gładka Ø mocowania (stopniowana co 0,5 mm) 15 mm

329970 15

Głowice mocujące gładka Ø mocowania (stopniowana co 0,5 mm) 61 mm

329970 61

Głowice mocujące gładka Ø mocowania (stopniowana co 0,5 mm) 39,5 mm

329970 39,5

Głowica mocująca z rowkami poprzecznymi i wzdłużnymi Ø mocowania (stopniowana co 0,5 mm) 45 mm

329974 45

Głowice mocujące gładka Ø mocowania (stopniowana co 0,5 mm) 9,5 mm

329970 9,5

Głowica mocująca z rowkami poprzecznymi i wzdłużnymi Ø mocowania (stopniowana co 0,5 mm) 32 mm

329974 32

Głowica mocująca z rowkami poprzecznymi i wzdłużnymi Ø mocowania (stopniowana co 0,5 mm) 30,5 mm

329974 30,5

Głowice mocujące gładka Ø mocowania (stopniowana co 0,5 mm) 34,5 mm

329970 34,5

329974 35

Głowica mocująca z rowkami poprzecznymi i wzdłużnymi
 Ø mocowania (stopniowana co 0,5 mm) 35 mm

Głowica mocująca z rowkami poprzecznymi i wzdłużnymi
 Ø mocowania (stopniowana co 0,5 mm) 16 mm

329974 16

Głowice mocujące gładka Ø mocowania (stopniowana co
 0,5 mm) 63 mm

329970 63

Głowice mocujące gładka Ø mocowania (stopniowana co
 0,5 mm) 22 mm

329970 22

Głowice mocujące gładka Ø mocowania (stopniowana co
 0,5 mm) 7 mm

329970 7

Głowice mocujące gładka Ø mocowania (stopniowana co
 0,5 mm) 26 mm

329970 26

Głowice mocujące gładka Ø mocowania (stopniowana co
 0,5 mm) 55,5 mm

329970 55,5

Głowica mocująca z rowkami poprzecznymi i wzdłużnymi
 Ø mocowania (stopniowana co 0,5 mm) 14,5 mm

329974 14,5

Głowica mocująca z rowkami poprzecznymi i wzdłużnymi
 Ø mocowania (stopniowana co 0,5 mm) 34,5 mm

329974 34,5

Głowice mocujące gładka Ø mocowania (stopniowana co
 0,5 mm) 25 mm

329970 25

Głowice mocujące gładka Ø mocowania (stopniowana co
 0,5 mm) 48,5 mm

329970 48,5

Głowice mocujące gładka Ø mocowania (stopniowana co
 0,5 mm) 13 mm

329970 13

Głowice mocujące gładka Ø mocowania (stopniowana co
 0,5 mm) 61,5 mm

329970 61,5

Głowice mocujące z rowkami poprzecznymi Ø mocowania
 (stopniowana co 0,5 mm) 8,5 mm

329972 8,5

Głowice mocujące gładka Ø mocowania (stopniowana co
 0,5 mm) 28 mm

329970 28

Głowica mocująca z rowkami poprzecznymi i wzdłużnymi
 Ø mocowania (stopniowana co 0,5 mm) 52,5 mm

329974 52,5

Głowica mocująca z rowkami poprzecznymi i wzdłużnymi
 Ø mocowania (stopniowana co 0,5 mm) 48 mm

329974 48

329970 48

Głowice mocujące gładka Ø mocowania (stopniowana co 0,5 mm) 48 mm	
Głowica mocująca z rowkami poprzecznymi i wzdłużnymi Ø mocowania (stopniowana co 0,5 mm) 63,5 mm	329974 63,5
Głowica mocująca z rowkami poprzecznymi i wzdłużnymi Ø mocowania (stopniowana co 0,5 mm) 33,5 mm	329974 33,5
Głowice mocujące gładka Ø mocowania (stopniowana co 0,5 mm) 4 mm	329970 4
Głowica mocująca z rowkami poprzecznymi i wzdłużnymi Ø mocowania (stopniowana co 0,5 mm) 12,5 mm	329974 12,5
Głowica mocująca z rowkami poprzecznymi i wzdłużnymi Ø mocowania (stopniowana co 0,5 mm) 63 mm	329974 63
Głowice mocujące gładka Ø mocowania (stopniowana co 0,5 mm) 20 mm	329970 20
Głowice mocujące gładka Ø mocowania (stopniowana co 0,5 mm) 35 mm	329970 35
Głowica mocująca z rowkami poprzecznymi i wzdłużnymi Ø mocowania (stopniowana co 0,5 mm) 24,5 mm	329974 24,5
Głowica mocująca z rowkami poprzecznymi i wzdłużnymi Ø mocowania (stopniowana co 0,5 mm) 19,5 mm	329974 19,5
Głowice mocujące gładka Ø mocowania (stopniowana co 0,5 mm) 46 mm	329970 46
Głowice mocujące gładka Ø mocowania (stopniowana co 0,5 mm) 51 mm	329970 51
Głowica mocująca z rowkami poprzecznymi i wzdłużnymi Ø mocowania (stopniowana co 0,5 mm) 54,5 mm	329974 54,5
Głowice mocujące gładka Ø mocowania (stopniowana co 0,5 mm) 37,5 mm	329970 37,5
Głowica mocująca z rowkami poprzecznymi i wzdłużnymi Ø mocowania (stopniowana co 0,5 mm) 51,5 mm	329974 51,5
Głowica mocująca z rowkami poprzecznymi i wzdłużnymi Ø mocowania (stopniowana co 0,5 mm) 56 mm	329974 56
Głowice mocujące gładka Ø mocowania (stopniowana co 0,5 mm) 36,5 mm	329970 36,5
	329974 25,5

Głowica mocująca z rowkami poprzecznymi i wzdłużnymi
 Ø mocowania (stopniowana co 0,5 mm) 25,5 mm

Głowice mocujące z rowkami poprzecznymi Ø mocowania
 (stopniowana co 0,5 mm) 9,5 mm

329972 9,5

Głowica mocująca z rowkami poprzecznymi i wzdłużnymi
 Ø mocowania (stopniowana co 0,5 mm) 54 mm

329974 54

Głowice mocujące gładka Ø mocowania (stopniowana co
 0,5 mm) 17,5 mm

329970 17,5

Głowica mocująca z rowkami poprzecznymi i wzdłużnymi
 Ø mocowania (stopniowana co 0,5 mm) 60 mm

329974 60

Głowice mocujące gładka Ø mocowania (stopniowana co
 0,5 mm) 56,5 mm

329970 56,5

Głowica mocująca z rowkami poprzecznymi i wzdłużnymi
 Ø mocowania (stopniowana co 0,5 mm) 39 mm

329974 39

Głowice mocujące gładka Ø mocowania (stopniowana co
 0,5 mm) 21 mm

329970 21

Głowica mocująca z rowkami poprzecznymi i wzdłużnymi
 Ø mocowania (stopniowana co 0,5 mm) 26,5 mm

329974 26,5

Głowice mocujące gładka Ø mocowania (stopniowana co
 0,5 mm) 6 mm

329970 6

Głowica mocująca z rowkami poprzecznymi i wzdłużnymi
 Ø mocowania (stopniowana co 0,5 mm) 29 mm

329974 29

Głowica mocująca z rowkami poprzecznymi i wzdłużnymi
 Ø mocowania (stopniowana co 0,5 mm) 11 mm

329974 11

Głowice mocujące gładka Ø mocowania (stopniowana co
 0,5 mm) 5 mm

329970 5

Głowice mocujące gładka Ø mocowania (stopniowana co
 0,5 mm) 18,5 mm

329970 18,5

Głowice mocujące gładka Ø mocowania (stopniowana co
 0,5 mm) 6,5 mm

329970 6,5

Głowice mocujące gładka Ø mocowania (stopniowana co
 0,5 mm) 65 mm

329970 65

Głowice mocujące gładka Ø mocowania (stopniowana co
 0,5 mm) 38,5 mm

329970 38,5

329974 43

Głowica mocująca z rowkami poprzecznymi i wzdłużnymi
Ø mocowania (stopniowana co 0,5 mm) 43 mm

Głowice mocujące gładka Ø mocowania (stopniowana co
0,5 mm) 29,5 mm

329970 29,5

Głowice mocujące gładka Ø mocowania (stopniowana co
0,5 mm) 14,5 mm

329970 14,5

Głowica mocująca z rowkami poprzecznymi i wzdłużnymi
Ø mocowania (stopniowana co 0,5 mm) 17,5 mm

329974 17,5

Głowica mocująca z rowkami poprzecznymi i wzdłużnymi
Ø mocowania (stopniowana co 0,5 mm) 22 mm

329974 22

Głowice mocujące gładka Ø mocowania (stopniowana co
0,5 mm) 41,5 mm

329970 41,5

Głowica mocująca z rowkami poprzecznymi i wzdłużnymi
Ø mocowania (stopniowana co 0,5 mm) 62 mm

329974 62