

EWS**Oprawki do tulejek zaciskowych ER VARIA, V5, do tulejek zaciskowych ER: 25 ER****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	319805 25
GTIN	2050001077899
Klasa artykułu	33E

Opis**Zalety:**

- szybka wymiana dzięki tylko jednemu punktowi mocowania, dzięki temu wymiana narzędzi bez ryzyka urazów;
- narzędzia skrawające wstępnie nastawione znajdują się w maszynie;
- krótka konstrukcja - niskie koszty jednostkowe.

Zastosowanie:

Głównie do wiercenia i centrowania.

wskazówka:

Maksymalny moment obrotowy dokręcania dla VX3 i VX4 wynosi 5,7 Nm i może zostać osiągnięty przy użyciu odpowiedniego klucza dynamometrycznego nr 211750 roz. 5,7. Maksymalny moment obrotowy dokręcania dla V3, V4 i V5 wynosi 10 Nm. Nie należy obracać ogranicznika podczas zwalniania wkładek.

wymiar A długości wysięgu: 30 mm

Ø zewn. D: 42 mm

Opis techniczny

do tulejek zaciskowych ER	25
wymiar A długości wysięgu	30 mm

Ø zewn. D	42 mm
adapter	V5
Rodzaj produktu	Uchwyt z tuleją zaciskową