

**EWS****Wkładki do tulejek zaciskowych ER VARIA, V4, do tulejek zaciskowych ER: 16 ER****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	319803 16
GTIN	4045197317568
Klasa artykułu	33E

**Opis****Zalety:**

- szybka wymiana dzięki tylko jednemu punktowi mocowania, dzięki temu wymiana narzędzi bez ryzyka urazów;
- narzędzia skrawające wstępnie nastawione znajdują się w maszynie;
- krótka konstrukcja - niskie koszty jednostkowe.

**Zastosowanie:**

Głównie do wiercenia i centrowania.

**wskazówka:**

Maksymalny moment obrotowy dokręcania dla VX3 i VX4 wynosi 5,7 Nm i może zostać osiągnięty przy użyciu odpowiedniego klucza dynamometrycznego nr 211750 roz. 5,7. Maksymalny moment obrotowy dokręcania dla V3, V4 i V5 wynosi 10 Nm. Nie należy obracać ogranicznika podczas zwalniania wkładek.

wymiar A długości wysięgu: 50 mm

Ø zewn. D: 28 mm

**Opis techniczny**

wymiar A długości wysięgu	50 mm
do tulejek zaciskowych ER	16

Ø zewn. D	28 mm
adapter	V4
Rodzaj produktu	Uchwyt z tuleją zaciskową