



## Smarownice profesjonalne K100 z wkręcanyimi wkładami, Typ: 1



### Dane zamówienia

Numer katalogowy	083558 1
GTIN	4024937406267
Klasa artykułu	08H

### Opis

#### Wykonanie:

Uniwersalne, **profesjonalne smarownice z wkręcanyimi wkładami**, z tworzywa sztucznego odpornego na wysoką temperaturę. Wzrokowa kontrola poziomu napełnienia. **Łatwe, szybkie i czyste wkładanie i wyjmowanie wkładów ze smarem**. Przeznaczone do smarów o średniej konsystencji (klasa 2) i olejów o dużej lepkości. **Nadają się do każdej walizki narzędziowej i wózka narzędziowego**.

### Opis techniczny

długość całkowita	228 mm
Ø zbiornika smarownicy	38 mm
typ końcówki	Universal
Materiał zbiornika	Tworzywo termoodporne
Rodzaj produktu	Smarownica

---

## Aksesoria

Uniwersalne wkłady ze smarem, wkręcane Typ UNI

083559 UNI