



Wiertarki ręczne jednobiegowe, Typ: HDE13RQX



Dane zamówienia

Numer katalogowy	075210 HDE13RQX
GTIN	4002395241576
Klasa artykułu	03M

Opis

Wykonanie:

Wiertarka ręczna Milwaukee –

- wiertarka 13 mm, moment obrotowy 94 Nm.
- Układ elektroniczny ze sterownikiem prędkości obrotowej.
- Blokada wrzeciona FIXTEC umożliwiającą szybką wymianę wiertła.
- Solidny, całkowicie izolowany, metalowy korpus przekładni.
- System szybkiej wymiany kabli QUIK-LOK.

Zalety:

Kabel QUIK-LOK.

w dostawie::

W zestawie metalowy uchwyt wiertarski szybkomocujący 1,5 – 13 mm, dodatkowy uchwyt, przewód QUIK-LOK (4 m), skrzynka HD.

Opis techniczny

masa	2 kg
maksymalna \varnothing wiertła krętego do wiercenia w drewnie	38 mm

oznaczenie producenta	HDE13RQX
pobór mocy	950 W
maks. wibracje wg EN	< 2,5 m/s ²
obroty prawe/lewe	tak
zakres mocowania uchwytu wiertarskiego	1,5 - 13 mm
maksymalna Ø wiertła krętego do wiercenia w stali	13 mm
gniazdo uchwytu wiertarskiego	1/2 cala – 20 UNF
zakres prędkości obrotowej	0 - 850 min ⁻¹
zasilanie energią	Zasilanie sieciowe
nadaje się do materiału	stal
Opakowanie	Walizka systemowa (HD = Heavy Duty)
Rodzaj produktu	Wiertarka