

AEG

Wiertarka udarowa, Typ: SB2E850R



Dane zamówienia

| | |
|------------------|-----------------|
| Numer katalogowy | 075610 SB2E850R |
| GTIN | 4002395294152 |
| Klasa artykułu | 07A |

Opis

Wykonanie:

Wydajna wiertarka udarowa z

- **biegami prawymi/lewymi.**
- **złączem bezpieczeństwa**
- **metalowym szybkomocującym uchwytem szczękowym FIXTEC.**
- **2-biegową przekładnią planetarną zapewniającą wysoką prędkość obrotową i optymalne dopasowanie do materiału.**

kompaktowa wiertarka udarowa dużej mocy 850 W.

w dostawie::

metalowy uchwyt wiertarski szybkomocujący 1,5-13 mm, dodatkowy uchwyt, ogranicznik głębokości wiercenia, walizka transportowa.

wskazówka:

Odpowiednie uchwyty wiertarskie zob. grupa 34.

Opakowanie: Walizka transportowa

oznaczenie producenta: SB2E850R

pobór mocy: 850 W

maksymalny moment obrotowy: 56 Nm

maks. prędkość obrotowa na 1. biegu: 1000 min⁻¹

maks. prędkość obrotowa na 2. biegu: 3200 min⁻¹

maksymalna \varnothing wiertła krętego do wiercenia w stali: 13 mm

Opis techniczny

| | |
|--|------------------------|
| maks. prędkość obrotowa na 2. biegu | 3200 min ⁻¹ |
| maks. wibracje wg EN | 13,7 m/s ² |
| pobór mocy | 850 W |
| oznaczenie producenta | SB2E850R |
| masa | 2,8 kg |
| maksymalny moment obrotowy | 56 Nm |
| maksymalna \varnothing wiertła krętego do wiercenia w drewnie | 40 mm |
| maksymalna \varnothing wiertła krętego do wiercenia w stali | 13 mm |
| zakres mocowania uchwytu szybkomocującego | 1,5 - 13 mm |
| maks. prędkość obrotowa na 1. biegu | 1000 min ⁻¹ |
| maksymalna \varnothing wiercenia otworów wiertłem krętym w betonie | 20 mm |
| Opakowanie | Walizka transportowa |
| zasilanie energią | Zasilanie sieciowe |
| Rodzaj produktu | Wiertarka |