




Szybkowymienne imaki z otworem cylindrycznym, Typ: A



Dane zamówienia

Numer katalogowy	318300 A
GTIN	4045197316158
Klasa artykułu	36A

Opis

Wykonanie:

Z ustalającą śrubą do regulacji wysokości oraz dwiema śrubami mocującymi.

Zastosowanie:

Do mocowania tulejek ze stożkiem Morse'a nr 318400 oraz do bezpośredniego mocowania dużych wytaczaków nr 318500.

pasuje do nr 318000: A

Ø otworu: 30 mm

długość: 80 mm

Opis techniczny

Ø otworu	30 mm
długość	80 mm
typ	A
pasuje do nr 318000	A
Rodzaj produktu	Oprawki nożowe

Aksesoria

Tulejki ze stożkiem MK do szybkowym. imaków nożowych
Typ A1

318400 A1

Tulejki ze stożkiem MK do szybkowym. imaków nożowych
Typ A2

318400 A2