

**Oprawki Weldon VARIA VX4, VX4, Ø mocowania D1: 8 mm****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	319827 8
GTIN	2050001743404
Klasa artykułu	33E

**Opis****Wykonanie:**

**VX** - 3-punktowe zamocowanie w pierścieniu segmentowym, pozbawione sił poprzecznych.  
**Odporność na działanie momentu obrotowego do 200 Nm dzięki zamocowaniu wielobocznemu.**

**Zalety:**

- **szybka wymiana dzięki tylko jednemu punktowi mocowania, dzięki temu wymiana narzędzi bez ryzyka urazów;**
- **narzędzia skrawające wstępnie nastawione znajdują się w maszynie;**
- **krótka konstrukcja - niskie koszty jednostkowe.**

**Zastosowanie:**

Do mocowania narzędzi z powierzchniami zabierakowymi.

**wskazówka:**

Maksymalny moment obrotowy dokręcania dla VX3 i VX4 wynosi 5,7 Nm i może zostać osiągnięty przy użyciu odpowiedniego klucza dynamometrycznego nr 211750 rozm. 5,7.

Maksymalny moment obrotowy dokręcania dla V3, V4 i V5 wynosi 10 Nm. Nie należy obracać ogranicznika podczas zwalniania wkładek.

Wersja bardzo krótka na zamówienie.

wymiar A długości wysięgu: 19 mm

Ø zewn. D: 25 mm

**Opis techniczny**

Ø mocowania D <sub>1</sub>	8 mm
wymiar A długości wysięgu	19 mm
Ø zewn. D	25 mm
adapter	VX4
Rodzaj produktu	Stożkowe uchwyty zaciskowe