



Smarownice profesjonalne K100 z wkręcanyimi wkładami, Typ: 2



Dane zamówienia

Numer katalogowy	083558 2
GTIN	4024937406250
Klasa artykułu	08H

Opis

Wykonanie:

Uniwersalne, **profesjonalne smarownice z wkręcanyimi wkładami**, z tworzywa sztucznego odpornego na wysoką temperaturę. Wzrokowa kontrola poziomu napełnienia. **Łatwe, szybkie i czyste wkładanie i wyjmowanie wkładów ze smarem**. Przeznaczone do smarów o średniej konsystencji (klasa 2) i olejów o dużej lepkości. **Nadają się do każdej walizki narzędziowej i wózka narzędziowego** .

Opis techniczny

Ø zbiornika smarownicy	38 mm
typ końcówki	Spiczaste
długość całkowita	234 mm
Materiał zbiornika	Tworzywo termoodporne
Rodzaj produktu	Smarownica

Aksesoria

Uniwersalne wkłady ze smarem, wkręcane Typ UNI

083559 UNI