

Garant

Oprawki termokurczliwe, HSK-F 63 A = 120, Ø mocowania D1: 16mm



Dane zamówienia

Numer katalogowy	308193 16
GTIN	4045197588159
Klasa artykułu	31A

Opis

Wykonanie:

- **Stal żaroodporna.**
- **Wielk. 3 – 5 do węglików spiekanych, od wielk. 6 do HSS i HM.**
- **Z otworem na czip RFID / na układ elektroniczny Balluff.**

GARANT: powierzchnie mocujące HSK obrobione **wszystkie chwytty przetoczone po utwardzeniu (spokojna praca).**

Bez otworów gwintowanych do śrub wyważających i **bez gwintu rurki do doprowadzania chłodziwa.**

Z regulacją wzdłużną narzędzi od Ø mocowania D₁ 6 mm (odcinek regulacji 10 mm).

Zastosowanie:

- **Do mocowania frezów i wiertel z chwytem walcowym w tolerancji h6.**
 - **Do termokurczliwych przyrządów indukcyjnych, kontaktowych i na gorące powietrze.**
- w dostawie::**

W przypadku chwytów z regulacją wzdłużną ze śrubą regulacyjną (od Ø chwyty D₁ 6 mm).

Wyp. dodatkowe:

Rurka do chłodziwa nr 309880, klucz nasadowy nr 309890, przedłużka do oprawek termokurczliwych nr 302410 – 302416, przyrządy zaciskowe do oprawek termokurczliwych nr 354210 – 354450, zestaw śrub wyważających nr 309906 180.

Opis techniczny

wymiar A długości wysięgu	120 mm
---------------------------	--------

Karta danych

Ø D ₂	27 mm
Ø mocowania D ₁	16 mm
Ø zewn. D	34 mm
adapter	HSK-F 63 A = 120
Norma na uchwyt	DIN 69893
Norma na uchwyt	ISO 12164-1
Kształt	F
Dokładność wyważenia G przy prędkości obrotowej	G 2,5 przy 25000 min ⁻¹
Dokładność ruchu obrotowego	≤ 3 µm
Strategia skrawania	HPC
Strategia skrawania	HSC
Rodzaj produktu	Oprawki termokurczliwe

Odpowiednie produkty

<https://www.hoffmann-group.com/PL/pl/hom/p/308193-16>