

EWS**Oprawki do głowic VARIA VX3, VX3, \varnothing trzpienia d1: 27 mm****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	319835 27
GTIN	2050001743558
Klasa artykułu	33E

Opis**Wykonanie:**

VX - 3-punktowe zamocowanie w pierścieniu segmentowym, pozbawione sił poprzecznych.

Odporność na działanie momentu obrotowego do 200 Nm dzięki zamocowaniu wielobocznemu.

Zalety:

- **szybka wymiana dzięki tylko jednemu punktowi mocowania, dzięki temu wymiana narzędzi bez ryzyka urazów;**
- **narzędzia skrawające wstępnie nastawione znajdują się w maszynie;**
- **krótka konstrukcja - niskie koszty jednostkowe.**

Zastosowanie:

Z wpustem. Do frezów z rowkami podłużnymi i poprzecznymi.

wskazówka:

Maksymalny moment obrotowy dokręcania dla VX3 i VX4 wynosi 5,7 Nm i może zostać osiągnięty przy użyciu odpowiedniego klucza dynamometrycznego nr 211750 rozm. 5,7.

Maksymalny moment obrotowy dokręcania dla V3, V4 i V5 wynosi 10 Nm. Nie należy obracać ogranicznika podczas zwalniania wkładek.

Chłodzenie wewnętrzne na zamówienie.

Długość trzpienia frezarskiego L₄: 29 mm

szerokość kołnierza L₅: 4,5 mm

Opis techniczny

Długość trzpienia frezarskiego L ₄	29 mm
∅ trzpienia d ₁	27 mm
szerokość kołnierza L ₅	4,5 mm
adapter	VX3
Rodzaj produktu	Uchwyty stożkowe do frezów