



Oprawki Weldon VARIA VX3, VX3, Ø mocowania D1: 10mm



Dane zamówienia

Numer katalogowy	319823 10
GTIN	2050001743633
Klasa artykułu	33E

Opis

Wykonanie:

VX - 3-punktowe zamocowanie w pierścieniu segmentowym, pozbawione sił poprzecznych.

Odporność na działanie momentu obrotowego do 200 Nm dzięki zamocowaniu wielobocznemu.

Zalety:

- **szybka wymiana dzięki tylko jednemu punktowi mocowania, dzięki temu wymiana narzędzi bez ryzyka urazów;**
- **narzędzia skrawające wstępnie nastawione znajdują się w maszynie;**
- **krótka konstrukcja - niskie koszty jednostkowe.**

Zastosowanie:

Do mocowania narzędzi z powierzchniami zabierakowymi.

wskazówka:

Maksymalny moment obrotowy dokręcania dla VX3 i VX4 wynosi 5,7 Nm i może zostać osiągnięty przy użyciu odpowiedniego klucza dynamometrycznego nr 211750 rozm. 5,7. Maksymalny moment dokręcania przy V5 wynosi 10 Nm. Nie należy obracać ogranicznika podczas zwalniania wkładek.

Wersja bardzo krótka na zamówienie. Do czyszczenia uchwytów narzędziowych Varia i wkładek wymiennych zalecamy EWS Clean i zestaw do czyszczenia.

Opis techniczny

Ø mocowania D ₁	10 mm
wymiar A długości wysięgu	26 mm
Ø zewn. D	42 mm
adapter	VX3
Rodzaj produktu	Stożkowe uchwyty zaciskowe