

SWISS TOOLS

**Oprawki narzędziowe osiowe, podwójne, prawe, HSK-T 63, dla czworokąta mocującego: 25 mm****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	318811 25
GTIN	2050001673114
Klasa artykułu	36D

**Opis****Wykonanie:**

przestawna dysza chłodząca z gwintem wewnętrznym.

**Zastosowanie:**

centra obróbki tokarskiej i frezarskiej.

do mocowania opravek ISO z chwytem czworokątnym.

chłodzenie wewnętrzne: tak

wymiar A długości wysięgu: 100 mm

długość odcinka mocowania L<sub>1</sub>: 58 mm

B: 40 mm

Ø zewn. D: 102 mm

**Opis techniczny**

wymiar A długości wysięgu	100 mm
B	40 mm
długość odcinka mocowania L <sub>1</sub>	58 mm
dla czworokąta mocującego	25 mm
Ø zewn. D	102 mm
adapter	HSK-T 63

Norma na uchwyt	ISO 12164-3
chłodzenie wewnętrzne	tak
Rodzaj produktu	Oprawki nożowe