



## Lutownica błyskawiczna Multi-Sprint, ERSA typ: 960ED



### Dane zamówienia

Numer katalogowy	082200 960ED
GTIN	4003008060829
Klasa artykułu	04C

### Opis

#### Wykonanie:

Bardzo lekka, beztransformatorowa lutownica pistoletowa o dużej mocy grzewczej dzięki elementowi PTC. Czas nagrzewania ok. 20 sek. Zintegrowanym przyciskiem można dostosować temperaturę lutownicy do zapotrzebowania lutowanego materiału. Ogrzewana wewn. końcówka o dużej sprawności. Przewód 1,5 m.

#### Zastosowanie:

Specjalnie do montażu i napraw, ponieważ lutownica może być uniwersalnie stosowana w zakresie od 15 100 W (jako kolba standardowa).

### Opis techniczny

Temperatura grota lutownicy po 3 minutach	350 °C
moc nagrzewania	150 W
Szerokość grotu lutownicy	3,2 mm
moc grzewcza	75 W
masa bez przewodu	100 g
typ ERSA	960ED
zasilanie energią	Zasilanie sieciowe

Rodzaj produktu

Kolby lutownicze

**Akcesoria**

Końcówki do lutowania oznaczenie producenta 832CDLF	082400 832CDLF
---	----------------

Druty lutownicze bez ołowiu, Sn96,5Ag3,0Cu0,5, szpula 250 g drutu lutowniczego 1 mm	082365 1
---	----------

Końcówki do lutowania oznaczenie producenta BDLF	082400 BDLF
--	-------------

Pompka do odsysania lutu PDD03, tworzywo antystatyczne	082355
--	--------

Druty lutownicze bez ołowiu, Sn96,5Ag3,0Cu0,5, szpula 250 g drutu lutowniczego 1,5 mm	082365 1,5
---	------------

Końcówki do lutowania oznaczenie producenta 832EDLF	082400 832EDLF
---	----------------

Końcówki do lutowania oznaczenie producenta 832SDLF	082400 832SDLF
---	----------------