

SWISS TOOLS

Oprawki narzędziowe osiowe, pojedyncze, prawe, HSK-T 63, dla czworokąta mocującego: 20 mm**Dane zamówienia**

Numer katalogowy	318802 20
GTIN	2050001673060
Klasa artykułu	36D

Opis**Wykonanie:**

przestawna dysza chłodząca z gwintem wewnętrznym.

Zastosowanie:

centra obróbki tokarskiej i frezarskiej.

do mocowania opravek ISO z chwytem czworokątnym.

Norma na uchwyt: ISO 12164-3

chłodzenie wewnętrzne: tak

wymiar A długości wysięgu: 90 mm

długość odcinka mocowania L₁: 45 mm

B: 30 mm

Ø zewn. D: 80 mm

Opis techniczny

długość odcinka mocowania L ₁	45 mm
wymiar A długości wysięgu	90 mm
dla czworokąta mocującego	20 mm
B	30 mm
Ø zewn. D	80 mm
uchwyt	HSK-T 63

Norma na uchwyt	ISO 12164-3
chłodzenie wewnętrzne	tak