



Młot udarowy 230 V, Typ: PLH32XE



Dane zamówienia

Numer katalogowy	075520 PLH32XE
GTIN	4002395233342
Klasa artykułu	03M

Opis

Wykonanie:

- **solidne młoty udarowe z pneumatycznym mechanizmem udarowym**
- **uchwyt wiertarski SDS-Plus**
- **metalowy korpus przekładni o wysokiej wytrzymałości**
- **obroty prawe/lewe, wyłącznik udaru i elektr. układ regulacji prędkości obrotowej.**

Zasilany elektrycznie młot uniwersalny o wysokiej energii udaru do wiercenia w betonie do 32 mm. Kabel zasilający o długości 4 m.

- **system szybkiej wymiany narzędzi FIXTEC do beznarzędziowej wymiany pomiędzy uchwytem SDS-Plus i metalowym, szybko mocującym uchwytem wiertarskim,**
- **funkcja wyłączenia obrotu do lekkiego dłutowania,**
- **złączka zabezpieczająca zabezpiecza użytkownika i urządzenie w sytuacji zablokowania wiertła,**
- **system antywibracyjny AVS.**

Zalety:

System antywibracyjny.

w dostawie::

Adapter FIXTEC SDS-Plus, szybko mocujący uchwyt wiertarski 1,5-13 mm, dodatkowy uchwyt z ogranicznikiem głębokości, smar do wiertła, walizka.

wskazówka:

Pasujące wiertła do wiertarek udarowych HM są dostępne od nr 787000. Odpowiednie akumulatory zamienne i ładowarki zob. nr 073808 i nr 073840.

Opis techniczny

pobór mocy	900 W
maksymalna \varnothing wiertła krętego do wiercenia w stali	16 mm
zakres mocowania uchwyty szybko mocującego	1,5 - 13 mm
liczba uderzeń	4500 - 4500 min ⁻¹
oznaczenie producenta	PLH32XE
maksymalna \varnothing wiertła krętego do wiercenia w drewnie	40 mm
masa	3,6 kg
kształt uchwyty narzędziowego	SDS-Plus
maks. wibracje wg EN	22 m/s ²
energia uderzenia	3,8 J
maksymalna \varnothing wiercenia otworów wiertłem krętym w betonie	32 mm
zakres prędkości obrotowej	0 - 800 min ⁻¹
chwyt	SDS Plus
Opakowanie	walizka transportowa
zasilanie energią	Zasilanie sieciowe
nadaje się do materiału	Beton
nadaje się do materiału	kamień
nadaje się do materiału	Mur
Rodzaj produktu	Młoty udarowe

Akcesoria

Zestaw wiertel uniwersalnych z węglików spiekanych z chwytem typu bit, 1/4 cala (E 6,3) \varnothing wiertła 4-10 mm	787057 4-10
Uniwersalne wiertła z płytkami z węglików spiekanych HM, z chwytem SDS-plus \varnothing wiertła 12 mm	787060 12

Uniwersalne wiertła z płytkami z węglików spiekanych
HM, z chwytem SDS-plus Ø wiertła 10 mm

787060 10

Zestaw wiertel uniwersalnych z płytkami z węglików
spiekanych długość Ø wiertła 6-12 mm

787055 6-12

Zestaw wiertel uniwersalnych z płytkami z węglików
spiekanych Ø wiertła 4-10 mm

787050 4-10

Uniwersalne wiertła z płytkami z węglików spiekanych
HM, z chwytem SDS-plus Ø wiertła 8 mm

787060 8