

mato

Wąż opancerzony z 4-szczękową hydrauliczną nasadką chwytakową, gwint przyłączeniowy: 1/8



Dane zamówienia

Numer katalogowy	083586 1/8
GTIN	4016553254018
Klasa artykułu	08H

Opis

Pasuje do:

Smarownice nr 083571; 083572; 083581; 083585; 083587.

Opis techniczny

gwint przyłączeniowy	1/8
Ciśnienie rozrywające węża	1650 bar
Ø węża	16 mm
długość całkowita	300 mm
Rodzaj produktu	Wąż