

**wiertarki do wierceń rdzeniowych, Typ: 727042****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	076520 727042
GTIN	4014586874272
Klasa artykułu	03F

Opis**Wykonanie:**

- **Duża siła magnesu i obwód zabezpieczający gwarantują bezpieczną pracę w każdym położeniu.**
 - **Zintegrowane doprowadzanie chłodziwa zapewnia dokładne skrawanie i wysoką trwałość narzędzi.**
 - **Wygodny wskaźnik siły magnesu.**
 - **Obroty prawe / lewe (również do gwintowania).**
 - **Konstrukcja o zoptymalizowanej masie.**
- 2-biegowe magnetyczne wiertarki rdzeniowe.**
- **Przestawiane obustronne dźwignie posuwu.**
 - **Zwiększona siła magnesu.**
 - **5-stopniowa regulacja prędkości obrotowej i pamięć prędkości obrotowych.**

Oszczędność czasu i kosztów dzięki **cyfrowemu sterowaniu posuwem wiertła** i czujnikowi pochylenia.

w dostawie::

W komplecie zbiornik chłodziwa, pas mocujący, 1x kołek centrujący, hak do wiórów, walizka.

Wyp. dodatkowe:

Na zamówienie.

wskazówka:

Wiertła rurowe z węglików spiekanych i mocowania zob. od nr 119000. Odpowiedni uchwyt QuickIN-Max i wiertło rurowe z węglika spiekane o maks. śr. 100 mm są dostępne na zamówienie.

Opis techniczny

maksymalna \varnothing pogłębiania	50 mm
oznaczenie producenta	KBM50auto
szerokość stopy magnetycznej	90 mm
maksymalna średnica otworów wierconych wiertłem rurowym w stali	12 - 50 mm
kształt uchwytu narzędziowego	QuickIN / MK3
robocze prędkości obrotowe (1. stopień)	130 - 260 min ⁻¹
maksymalna \varnothing wiertła krętego do wiercenia w stali	23 mm
długość stopy magnetycznej	195 mm
masa	16,2 kg
pobór mocy	1200 W
maksymalna \varnothing rozwiercania	23 mm
Napięcie w sieci	230 V
szerokość	198 mm
długość	311 mm
robocze prędkości obrotowe (2. stopień)	260 - 520 min ⁻¹
skok roboczy	145 mm
wysokość	730 mm
maksymalna \varnothing gwintowania w stali	M16 mm
zasilanie energią	Zasilanie sieciowe
Opakowanie	Walizka transportowa
Rodzaj produktu	Wiertarka do wiercenia rdzeniowego

Akcesoria

Wiertła rurowe z HM,głębokość wiercenia 35 mm Ø DC 65 mm	119000 65
Wiertła rurowe z HM,głębokość wiercenia 35 mm Ø DC 16 mm	119000 16
Wiertła rurowe z HM,głębokość wiercenia 35 mm Ø DC 35 mm	119000 35
Wiertła rurowe z HM,głębokość wiercenia 35 mm Ø DC 43 mm	119000 43
Wiertła rurowe z HM,głębokość wiercenia 35 mm Ø DC 52 mm	119000 52
Wiertła rurowe z HM,głębokość wiercenia 35 mm Ø DC 18 mm	119000 18
Wiertła rurowe z HM,głębokość wiercenia 35 mm Ø DC 32 mm	119000 32
Wiertła rurowe z HM,głębokość wiercenia 35 mm Ø DC 13 mm	119000 13
Wiertła rurowe z HM,głębokość wiercenia 35 mm Ø DC 25 mm	119000 25
Wiertła rurowe z HM,głębokość wiercenia 35 mm Ø DC 36 mm	119000 36
Wiertła rurowe z HM,głębokość wiercenia 35 mm Ø DC 21 mm	119000 21
Wiertła rurowe z HM,głębokość wiercenia 35 mm Ø DC 15 mm	119000 15
Wiertła rurowe z HM,głębokość wiercenia 35 mm Ø DC 55 mm	119000 55
Wiertła rurowe z HM,głębokość wiercenia 35 mm Ø DC 20 mm	119000 20
Wiertła rurowe z HM,głębokość wiercenia 35 mm Ø DC 38 mm	119000 38
Wiertła rurowe z HM,głębokość wiercenia 35 mm Ø DC 50 mm	119000 50
Wiertła rurowe z HM,głębokość wiercenia 35 mm Ø DC 24 mm	119000 24
	119000 22

Wiertła rurowe z HM,głębokość wiercenia 35 mm Ø DC 22 mm

Wiertła rurowe z HM,głębokość wiercenia 35 mm Ø DC 45 mm

119000 45

Wiertła rurowe z HM,głębokość wiercenia 35 mm Ø DC 62 mm

119000 62

Wiertła rurowe z HM,głębokość wiercenia 35 mm Ø DC 14 mm

119000 14

Wiertła rurowe z HM,głębokość wiercenia 35 mm Ø DC 17 mm

119000 17

Wiertła rurowe z HM,głębokość wiercenia 35 mm Ø DC 12 mm

119000 12

Wiertła rurowe z HM,głębokość wiercenia 35 mm Ø DC 30 mm

119000 30

Wiertła rurowe z HM,głębokość wiercenia 35 mm Ø DC 60 mm

119000 60

Wiertła rurowe z HM,głębokość wiercenia 35 mm Ø DC 26 mm

119000 26

Wiertła rurowe z HM,głębokość wiercenia 35 mm Ø DC 40 mm

119000 40

Wiertła rurowe z HM,głębokość wiercenia 35 mm Ø DC 28 mm

119000 28