

HAINBUCH**Głowice mocujące miękkie, Top 65, Ø otworu startowego: 20 mm**

Dane zamówienia

Numer katalogowy	329976 20
GTIN	2050001928429
Klasa artykułu	33H

Opis

Wykonanie:

Głowice mocujące, **profil okrągły, stopniowanie co 0,5 mm. W zamówieniu podawać żadaną Ø mocowania.**

miękkie (twardość w otworze zmniejszona do 40 HRC) do samodzielnego wykręcania.

Zalety:

- **o 25% większa siła mocowania niż głowicy mocującej RD**
- **bez promieniowego przesunięcia pomiędzy głowicą mocującą a uchwytem środka mocującego, niewrażliwe na zabrudzenie**
- **bardzo duża sztywność dzięki dużej powierzchni przylegania segmentów mocujących.**

Zastosowanie:

Różne dziedziny zastosowania, centra obróbcze, maszyny pomiarowe albo mocowanie palet.

Zalecenie:

Głowice mocujące dla profili specjalnych dostarczanych na indywidualne zamówienie.

wskazówka:

Inne wielkości stożków, kształty (np. kwadratowe) i obrobione półwyroby

Opis techniczny

Ø otworu startowego	20 mm
---------------------	-------

twardość	60 HR
profil	6-kątne
długość L	49 mm
uchwyt	Top 65