



Lutownice gazowe Independent, ERSA typ: 75



Dane zamówienia

Numer katalogowy	082250 75
GTIN	4003008061574
Klasa artykułu	04C

Opis

Wykonanie:

Ergonomiczna kolba gazowa z **komfortowym zapł. piezoelektrycznym.**
Napełniana dostępnym w handlu butanem (jak zapalniczki).

Zastosowanie:

Napełniana butanem (jak zapalniczki).

w dostawie::

Splaszczone końcówki lutownicze 1,0; 2,4; 3,2 i 4,8 mm. Dysza płomieniowa (do maks. 1400°C), dysza gorącego gazu (do maks. 700°C), miernik termiczny, blacha reflektorowa do obkurczania węży, gąbka do czyszczenia i pojemnik na gąbkę, w praktycznej kasecie z tworzywa sztucznego.

Opis techniczny

Masa lutownicy gazowej	73 g
czas eksploatacji na 1 napełnieniu gazem	30 - 90 min
Rodzaj zapłonu	Zapłon piezoelektryczny
Czas podgrzewania	ok. 46 s
Temperatura maksymalna grota lutownicy	580 °C
moc grzewcza regulowana bezstopniowo	15 - 75 W
Szerokość grotu lutownicy	1 - 4,8 mm
Rodzaj gazu	Butan

Rodzaj produktu

Kolby lutownicze

Akcesoria

Końcówki do lutowania oznaczenie producenta G072KN

082400 G072KN