

mato

Wąż opancerzony z 4-szczękową hydrauliczną nasadką chwytakową, gwint przyłączeniowy: M10



Dane zamówienia

Numer katalogowy	083586 M10
GTIN	4016553254001
Klasa artykułu	08H

Opis

Pasuje do:

Smarownice z gwintem M10×1.

Opis techniczny

gwint przyłączeniowy	M10×1
Ciśnienie rozrywające węża	1650 bar
Ø węża	16 mm
długość całkowita	300 mm
Rodzaj produktu	Wąż