

mato

Ręczna smarownica dźwigniowa bez wyposażenia, 400 g



Dane zamówienia

Numer katalogowy	083572
GTIN	4016553061067
Klasa artykułu	08H

Opis

Wykonanie:

Wysokiej jakości **wersja przemysłowa** (wykluczone smarowanie pozorne), bezstopniowe mocowanie tłoczyska.

Napełnianie luźnym smarem (pojemność 500 cm³) lub możliwość stosowania wkładów (400 g).

Norma:

DIN 1283

Opis techniczny

Ciśnienie próbne	800 bar
Gwint przyłączeniowy wężyka	R1/8 cal
Ciśnienie robocze	400 bar
zawartość	400 g
Atrybut nazwy produktu	400 g
Rodzaj produktu	Smarownica

Akcesoria

4-szczękowe hydrauliczne nasadki chwytakowe safeLOCK Gwint przyłączy 1/8	083596 1/8
---	------------

Wąż opancerzony z 4-szczękową hydrauliczną nasadką chwytakową gwint przyłączeniowy 1/8	083586 1/8
Dysza z uniwersalną końcówką gwint przyłączeniowy 1/8	083583 1/8
Dysza ze zwężoną końcówką gwint przyłączeniowy 1/8	083584 1/8
Wąż opancerzony ze złączką przesuwną gwint przyłączeniowy 1/8	083588 1/8
Uniwersalne wkłady ze smarem doSmarownice standardowe Typ PLUS	083590 PLUS
4-szczękowe hydrauliczne nasadki chwytakowe gwint przyłączeniowy 1/8	083589 1/8
Uniwersalne wkłady ze smarem doSmarownice standardowe Typ UNI	083590 UNI