

**HOLEX®**

**Oprawki narzędziowe, kształt B1, promieniowe, prawe, krótkie, Ø chwytu d1: 20 mm**



## Dane zamówienia

Numer katalogowy	319000 20
GTIN	4045197190987
Klasa artykułu	32V

## Opis

### Wykonanie:

- utwardzane dyfuzyjnie HRC 58 ± 2;
- wszystkie powierzchnie robocze szlifowane;
- z kulistymi dyszami rozpryskowymi.

### Zastosowanie:

Głównie do obróbki zewnętrznej.

### Norma:

**ISO 10889 / DIN 69880 / VDI 3425, Blatt 2.**

h<sub>1</sub>: 16 mm

h<sub>2</sub>: 22 mm

b<sub>1</sub>: 55 mm

b<sub>2</sub>: 30 mm

h<sub>5</sub>: 30 mm

h<sub>6</sub>: 25 mm

## Opis techniczny

h <sub>6</sub>	25 mm
b <sub>2</sub>	30 mm

$h_2$	22 mm
$\varnothing$ chwytu $dD_1$	20 mm
$l_2$	30 mm
$l_1$	16 mm
Kod kolorów dla chwytów VDI	VDI 20
$b_1$	55 mm
$h_1$	16 mm
$h_5$	30 mm