

HOLEX**Szybkowymienne oprawki do gwintowania, SK 40, zakres gwintowania: M6-20****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	334634 M6-20
GTIN	4045197488459
Klasa artykułu	32P

Opis**Wykonanie:**

- krótka konstrukcja, z elastyczną kompensacją długości przy nacisku i powrocie
- regulowana siła nacisku odpowiednio do materiału i stosowanych gwintowników

Zastosowanie:

- wykonywanie gwintów zgodnych z normą
- do gwintów prawo- i lewoskrętnych
- do obrabiarek NC i centrów obróbczych.

Wyp. dodatkowe:

Wkładki szybkowymienne, zob. nr 335420-335660.

Sworznie dociągające (AB) nr 308600–308806, klucz mocujący AB nr 308820; 308835.

wskazówka:

- oprawki szybkowymienne do gwintowania z innymi chwytami wielk. M14-33 są dostarczane na zamówienie
- oprawki szybkowymienne do gwintowania nieprzystosowane do chłodzenia wewnętrznego.

Norma na uchwyt: ISO 7388-1

kompensacja długości przy nacisku: 12,5 mm

kompensacja długości przy odciąganiu: 12,5 mm

Ø zewn. D: 55 mm

Ø wewnętrzna D₁: 31 mm

wymiar A długości wysięgu: 100 mm

Opis techniczny

Ø zewn. D	55 mm
zakres gwintowania	M6 – M20
wymiar A długości wysięgu	100 mm
kompensacja długości przy nacisku	12,5 mm
Ø wewnętrzna D ₁	31 mm
kompensacja długości przy odciąganiu	12,5 mm
adapter	SK 40
Norma na uchwyt	DIN 69871
Norma na uchwyt	ISO 7388-1
Rodzaj produktu	Oprawki do gwintowania

Akcesoria

Sworznie dociągająceuszczelnione, kształt A do stożka niesamohamownego 40	308610 40
Wkładki szybkowymienne bez sprzęgła przeciążeniowego Ø chwytu gwintownika 7 mm	335430 7
Wkładki szybkowymienne bez sprzęgła przeciążeniowego Ø chwytu gwintownika 9 mm	335430 9
Przedłużki podstawowe ze sprzęgłem przeciążeniowym Ø chwytu gwintownika 12 mm	335647 12
Wkładki szybkowymienne z przeciążeniowym sprzęgłem poślizgowym Ø chwytu gwintownika 14 mm	335620 14
Wkładki szybkowymienne z przeciążeniowym sprzęgłem poślizgowym Ø chwytu gwintownika 6 mm	335620 6
Sworznie dociągające 90°,uszczelnione do stożka niesamohamownego 40	308795 40
Przedłużki podstawowe ze sprzęgłem przeciążeniowym Ø chwytu gwintownika 10 mm	335647 10
Sworznie dociągającekształt B do stożka niesamohamownego 40	308640 40

Specjalne sworznie dociągające do stożka niesamohamownego 40	308740 40
Sworznie dociągająceuszczelnione do stożka niesamohamownego 40	308635 40
Zestaw wkładek szybkowymiennych M3-M12 bez sprzęgła poślizgowego przeciążeniowego, 9-elem.	335470
Wkładki szybkowymienne z przeciążeniowym sprzęgłem poślizgowym Ø chwytu gwintownika 10 mm	335620 10
Sworznie dociągająceMori-Seiki, uszczelnione, kształt A (L1 = 26 mm) do stożka niesamohamownego 40	308625 40
Sworznie dociągająceuszczelnione, kształt B do stożka niesamohamownego 40	308650 40
Wkładki szybkowymienne bez sprzęgła przeciążeniowego Ø chwytu gwintownika 6 mm	335430 6
Sworznie dociągające 90°,uszczelnione do stożka niesamohamownego 40	308790 40
Przedłużki podstawowe ze sprzęgłem przeciążeniowym Ø chwytu gwintownika 9 mm	335647 9
Wkładki szybkowymienne bez sprzęgła przeciążeniowego Ø chwytu gwintownika 16 mm	335430 16
Wkładki szybkowymienne z przeciążeniowym sprzęgłem poślizgowym Ø chwytu gwintownika 8 mm	335620 8
Wkładki szybkowymienne z przeciążeniowym sprzęgłem poślizgowym Ø chwytu gwintownika 16 mm	335620 16
Sworznie dociągające 45°,uszczelnione do stożka niesamohamownego 40	308765 40
Wkładki szybkowymienne bez sprzęgła przeciążeniowego Ø chwytu gwintownika 11 mm	335430 11
Sworznie dociągająceMazak, kształt A do stożka niesamohamownego 40M	308670 40M
Wkładki szybkowymienne z przeciążeniowym sprzęgłem poślizgowym Ø chwytu gwintownika 7 mm	335620 7
Sworznie dociągająceMori-Seiki, uszczelnione, kształt A (L1 = 29 mm) do stożka niesamohamownego 40	308630 40
	335647 16

Przedłużki podstawowe ze sprzęgłem przeciążeniowym Ø
chwytu gwintownika 16 mm

Sworznie dociągająceuszczelnione, kształt B do stożka
niesamohamownego 40

308620 40

Sworznie dociągające Hurco 45° z
pasowaniem,uszczelnione do stożka niesamohamownego
40

308802 40

Wkładki szybkowymienne bez sprzęgła przeciążeniowego
Ø chwytu gwintownika 14 mm

335430 14

Sworznie dociągające, 18CrNiMo7,uszczelnione, kształt B
do stożka niesamohamownego 40

308615 40

Sworznie dociągające Hurco 45° z otworem i
pasowaniem,uszczelnione do stożka niesamohamownego
40

308801 40

Klucze do mocowania sworzni dociągającychDIN
ISO 7388-1 (przedtem DIN 69872) pasują do stożków
niesamohamownych o wielkości 40

308820 40

Specjalne sworznie dociągające bez gwintu
wewnętrzznego,uszczelnione do stożka
niesamohamownego 40

308700 40

Wkładki szybkowymienne bez sprzęgła przeciążeniowego
Ø chwytu gwintownika 8 mm

335430 8

Specjalne sworznie dociągające bez gwintu
wewnętrzznego,uszczelnione do stożka
niesamohamownego 40

308720 40

Wkładki szybkowymienne z przeciążeniowym sprzęgłem
poślizgowym Ø chwytu gwintownika 11 mm

335620 11

Sworznie dociągające, 18CrNiMo7,kształt A do stożka
niesamohamownego 40

308605 40

Wkładki szybkowymienne bez sprzęgła przeciążeniowego
Ø chwytu gwintownika 12 mm

335430 12

Sworznie dociągające 60°,uszczelnione do stożka
niesamohamownego 40

308785 40

Wkładki szybkowymienne bez sprzęgła przeciążeniowego
Ø chwytu gwintownika 10 mm

335430 10

308600 40

Sworznie dociągające kształt A do stożka
niesamohamownego 40

Przedłużki podstawowe ze sprzęgłem przeciążeniowym Ø
chwytu gwintownika 8 mm

335647 8

Sworznie dociągające Hurco 90° z
pasowaniem, uszczelnione do stożka niesamohamownego
40

308806 40

Wkładki szybkowymienne z przeciążeniowym sprzęgłem
poślizgowym Ø chwytu gwintownika 12 mm

335620 12

Przedłużki podstawowe ze sprzęgłem przeciążeniowym Ø
chwytu gwintownika 6 mm

335647 6

Klucze do mocowania sworzni dociągających ISO 7388
pasują do stożków niesamohamownych o wielkości 40

308830 40

Sworznie dociągające 45°, uszczelnione do stożka
niesamohamownego 40

308760 40

Sworznie dociągające uszczelnione do stożka
niesamohamownego 40

308660 40

Wkładki szybkowymienne z przeciążeniowym sprzęgłem
poślizgowym Ø chwytu gwintownika 9 mm

335620 9