

Garant

Szybkowymienne oprawki do gwintowania, Ø chwytu 20 mm, zakres gwintowania: M3-12

**Dane zamówienia**

Numer katalogowy	334620 M3-12
GTIN	4045197487865
Klasa artykułu	31P

Opis**Wykonanie:**

- krótka konstrukcja, z elastyczną kompensacją długości przy nacisku i powrocie
 - regulowana siła nacisku odpowiednio do materiału i stosowanych gwintowników
- Z tulejką osadzoną na łożysku, zapewniającą łatwą i pozbawioną luzów kompensację długości.**

Chwyt walcowy wg DIN 1835 – kształt B i E.

Zastosowanie:

- wykonywanie gwintów zgodnych z normą
- do gwintów prawo- i lewoskrętnych
- do obrabiarek NC i centrów obróbczych.

Wyp. dodatkowe:

Wkładki szybkowymienne, zob. nr 335420-335660.

wskazówka:

- **oprawki szybkowymienne do gwintowania z innymi chwytami wielk. M14-33 są dostarczane na zamówienie**
- **oprawki szybkowymienne do gwintowania nieprzystosowane do chłodzenia wewnętrznego.**

kompensacja długości przy nacisku: 7,5 mm

kompensacja długości przy odciąganiu: 7,5 mm

Ø zewn. D: 38 mm

Ø wewnętrzna D₁: 19 mm

wymiar A długości wysięgu: 39 mm

Opis techniczny

Ø zewn. D	38 mm
kompensacja długości przy nacisku	7,5 mm
Ø wewnętrzna D ₁	19 mm
zakres gwintowania	M3 – M12
kompensacja długości przy odciąganiu	7,5 mm
wymiar A długości wysięgu	39 mm
adapter	Ø chwytu 20 mm
Rodzaj produktu	Oprawki do gwintowania

Akcesoria

Przedłużki podstawowe ze sprzęgłem przeciążeniowym Ø chwytu gwintownika 6 mm	335645 6
Wkładki szybkowymienne bez sprzęgła przeciążeniowego Ø chwytu gwintownika 10 mm	335420 10
Wkładki szybkowymienne z przeciążeniowym sprzęgłem poślizgowym Ø chwytu gwintownika 8 mm	335610 8
Wkładki szybkowymienne z przeciążeniowym sprzęgłem poślizgowym Ø chwytu gwintownika 3,5 mm	335610 3,5
Przedłużki podstawowe ze sprzęgłem przeciążeniowym Ø chwytu gwintownika 3,5 mm	335645 3,5
Wkładki szybkowymienne bez sprzęgła przeciążeniowego Ø chwytu gwintownika 3,5 mm	335420 3,5
Wkładki szybkowymienne bez sprzęgła przeciążeniowego Ø chwytu gwintownika 8 mm	335420 8
Wkładki szybkowymienne bez sprzęgła przeciążeniowego Ø chwytu gwintownika 11 mm	335420 11
Przedłużki podstawowe ze sprzęgłem przeciążeniowym Ø chwytu gwintownika 4,5 mm	335645 4,5
Zestaw wkładek szybkowymienne M3-M12 bez sprzęgła poślizgowego przeciążeniowego, 8-elem.	335460
	335420 9

Wkładki szybkowymienne bez sprzęgła przeciążeniowego
Ø chwytu gwintownika 9 mm

Wkładki szybkowymienne z przeciążeniowym sprzęgłem
poślizgowym Ø chwytu gwintownika 10 mm

335610 10

Przedłużki podstawowe ze sprzęgłem przeciążeniowym Ø
chwytu gwintownika 8 mm

335645 8

Wkładki szybkowymienne bez sprzęgła przeciążeniowego
Ø chwytu gwintownika 7 mm

335420 7

Wkładki szybkowymienne z przeciążeniowym sprzęgłem
poślizgowym Ø chwytu gwintownika 11 mm

335610 11

Przedłużki podstawowe ze sprzęgłem przeciążeniowym Ø
chwytu gwintownika 10 mm

335645 10

Przedłużki podstawowe ze sprzęgłem przeciążeniowym Ø
chwytu gwintownika 9 mm

335645 9

Wkładki szybkowymienne z przeciążeniowym sprzęgłem
poślizgowym Ø chwytu gwintownika 6 mm

335610 6

Przedłużki podstawowe ze sprzęgłem przeciążeniowym Ø
chwytu gwintownika 7 mm

335645 7

Wkładki szybkowymienne z przeciążeniowym sprzęgłem
poślizgowym Ø chwytu gwintownika 4,5 mm

335610 4,5

Wkładki szybkowymienne z przeciążeniowym sprzęgłem
poślizgowym Ø chwytu gwintownika 7 mm

335610 7

Zestaw wkładek szybkowymiennych M3-M12 ze sprzęgłem
poślizgowym przeciążeniowym, 8-elem.

335650

Wkładki szybkowymienne bez sprzęgła przeciążeniowego
Ø chwytu gwintownika 6 mm

335420 6

Wkładki szybkowymienne z przeciążeniowym sprzęgłem
poślizgowym Ø chwytu gwintownika 9 mm

335610 9

Wkładki szybkowymienne bez sprzęgła przeciążeniowego
Ø chwytu gwintownika 4,5 mm

335420 4,5