

**Garant****Aparat do gwintowania, Typ: 12/2****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	334100 12/2
GTIN	4045197152343
Klasa artykułu	31M

**Opis****Wykonanie:**

- Z wbudowaną przekładnią zwrotną zapewniającą automatyczny powrót. Po osiągnięciu głębokości gwintu aparat się przełącza automatycznie przez podniesienie wrzeciona maszynowego (system kulowy mało zużywający się!).
- Przyśpieszony powrót (ok. czynnika  $1,8 \times n_{max}$ ).
- Kompensacja długości przy odciąganiu.
- Z ramieniem zatrzymującym do zabezpieczenia obrotu.
- Bezobsługowe
- Do zastosowania do gwintów prawych i lewych.
- Z systemem szybkowymiennym.

**Zastosowanie:**

Do gwintowania maszynowego na wiertarkach z posuwem ręcznym i bez automatycznego powrotu wrzeciona. Do nacinania gwintów przelotowych (z końcówkami nr 335420) lub nieprzelotowych (z końcówkami nr 335610).

**Wyp. dodatkowe:**

Wkładki szybkowymienne zob.: nr 335420; 335430 (**bez** sprzęgła przeciążeniowego), nr 335610; 335620 (**ze** sprzęgłem przeciążeniowym).

**Opis techniczny**

Ø zewn. D	80 mm
L <sub>1</sub>	60 mm
Ø D <sub>2</sub>	32 mm
chwyt stożkowy	2
długość od wrzeciona obrabiarki	140 mm
w zakresie	M3-12
kompensacja długości przy odciąganiu	12,5 mm
maks. prędkość obrotowa (dosuw)	1200 min <sup>-1</sup>
Ø D <sub>1</sub>	19 mm
droga wyczepiania B	6 mm
Rodzaj produktu	Aparat do gwintowania

## Akcesoria

Wkładki szybkowymienne bez sprzęgła przeciążeniowego Ø chwytu gwintownika 8 mm	335420 8
Wkładki szybkowymienne bez sprzęgła przeciążeniowego Ø chwytu gwintownika 4,5 mm	335420 4,5
Wkładki szybkowymienne z przeciążeniowym sprzęgłem poślizgowym Ø chwytu gwintownika 11 mm	335610 11
Wkładki szybkowymienne z przeciążeniowym sprzęgłem poślizgowym Ø chwytu gwintownika 8 mm	335610 8
Wkładki szybkowymienne z przeciążeniowym sprzęgłem poślizgowym Ø chwytu gwintownika 10 mm	335610 10
Wkładki szybkowymienne z przeciążeniowym sprzęgłem poślizgowym Ø chwytu gwintownika 3,5 mm	335610 3,5
Wkładki szybkowymienne z przeciążeniowym sprzęgłem poślizgowym Ø chwytu gwintownika 7 mm	335610 7
Wkładki szybkowymienne bez sprzęgła przeciążeniowego Ø chwytu gwintownika 10 mm	335420 10
	335610 9

Wkładki szybkowymienne z przeciążeniowym sprzęgłem  
poślizgowym Ø chwytu gwintownika 9 mm

Wkładki szybkowymienne bez sprzęgła przeciążeniowego  
Ø chwytu gwintownika 6 mm

335420 6

Wkładki szybkowymienne bez sprzęgła przeciążeniowego  
Ø chwytu gwintownika 9 mm

335420 9

Wkładki szybkowymienne bez sprzęgła przeciążeniowego  
Ø chwytu gwintownika 3,5 mm

335420 3,5

Wkładki szybkowymienne z przeciążeniowym sprzęgłem  
poślizgowym Ø chwytu gwintownika 6 mm

335610 6

Wkładki szybkowymienne bez sprzęgła przeciążeniowego  
Ø chwytu gwintownika 11 mm

335420 11

Wkładki szybkowymienne bez sprzęgła przeciążeniowego  
Ø chwytu gwintownika 7 mm

335420 7

Wkładki szybkowymienne z przeciążeniowym sprzęgłem  
poślizgowym Ø chwytu gwintownika 4,5 mm

335610 4,5