

Garant**Szybkowymienne oprawki do gwintowania, HSK-A 100, zakres gwintowania: M6-20****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	334656 M6-20
GTIN	4045197488572
Klasa artykułu	31P

Opis**Wykonanie:**

- krótka konstrukcja, z elastyczną kompensacją długości przy nacisku i powrocie
 - regulowana siła nacisku odpowiednio do materiału i stosowanych gwintowników
- Z tulejką osadzoną na łożysku, zapewniającą łatwą i pozbawioną luzów kompensację długości.

Zastosowanie:

- wykonywanie gwintów zgodnych z normą
- do gwintów prawo- i lewoskrętnych
- do obrabiarek NC i centrów obróbczych.

Wyp. dodatkowe:

Wkładki szybkowymienne, zob. nr 335420-335660.

klucze nasadowe nr 309890.

wskazówka:

- oprawki szybkowymienne do gwintowania z innymi chwytami wielk. M14-33 są dostarczane na zamówienie
- oprawki szybkowymienne do gwintowania nieprzystosowane do chłodzenia wewnętrznego.

Norma na uchwyt: ISO 12164-1

kompensacja długości przy nacisku: 10 mm

kompensacja długości przy odciąganiu: 12,5 mm

Ø zewn. D: 60 mm

Ø wewnętrzna D₁: 31 mm

wymiar A długości wysięgu: 100 mm

Opis techniczny

Ø wewnętrzna D ₁	31 mm
kompensacja długości przy nacisku	10 mm
Ø zewn. D	60 mm
kompensacja długości przy odciąganiu	12,5 mm
zakres gwintowania	M6 – M20
wymiar A długości wysięgu	100 mm
adapter	HSK-A 100
Norma na uchwyt	DIN 69893
Norma na uchwyt	ISO 12164-1
Rodzaj produktu	Oprawki do gwintowania

Akcesoria

Wkładki szybkowymienne z przeciążeniowym sprzęgłem poślizgowym Ø chwytu gwintownika 7 mm	335620 7
Przedłużki podstawowe ze sprzęgłem przeciążeniowym Ø chwytu gwintownika 14 mm	335647 14
Wkładki szybkowymienne bez sprzęgła przeciążeniowego Ø chwytu gwintownika 6 mm	335430 6
Przedłużki podstawowe ze sprzęgłem przeciążeniowym Ø chwytu gwintownika 16 mm	335647 16
Wkładki szybkowymienne bez sprzęgła przeciążeniowego Ø chwytu gwintownika 14 mm	335430 14
Wkładki szybkowymienne z przeciążeniowym sprzęgłem poślizgowym Ø chwytu gwintownika 6 mm	335620 6
Wkładki szybkowymienne z przeciążeniowym sprzęgłem poślizgowym Ø chwytu gwintownika 9 mm	335620 9
	335430 8

Wkładki szybkowymienne bez sprzęgła przeciążeniowego
Ø chwytu gwintownika 8 mm

Wkładki szybkowymienne z przeciążeniowym sprzęgłem
poślizgowym Ø chwytu gwintownika 10 mm

335620 10

Przedłużki podstawowe ze sprzęgłem przeciążeniowym Ø
chwytu gwintownika 9 mm

335647 9

Przedłużki podstawowe ze sprzęgłem przeciążeniowym Ø
chwytu gwintownika 11 mm

335647 11

Przedłużki podstawowe ze sprzęgłem przeciążeniowym Ø
chwytu gwintownika 8 mm

335647 8

Wkładki szybkowymienne z przeciążeniowym sprzęgłem
poślizgowym Ø chwytu gwintownika 12 mm

335620 12

Wkładki szybkowymienne bez sprzęgła przeciążeniowego
Ø chwytu gwintownika 10 mm

335430 10

Wkładki szybkowymienne bez sprzęgła przeciążeniowego
Ø chwytu gwintownika 7 mm

335430 7

Przedłużki podstawowe ze sprzęgłem przeciążeniowym Ø
chwytu gwintownika 12 mm

335647 12

Przedłużki podstawowe ze sprzęgłem przeciążeniowym Ø
chwytu gwintownika 7 mm

335647 7

Wkładki szybkowymienne bez sprzęgła przeciążeniowego
Ø chwytu gwintownika 11 mm

335430 11

Przedłużki podstawowe ze sprzęgłem przeciążeniowym Ø
chwytu gwintownika 10 mm

335647 10

Wkładki szybkowymienne z przeciążeniowym sprzęgłem
poślizgowym Ø chwytu gwintownika 16 mm

335620 16

Wkładki szybkowymienne z przeciążeniowym sprzęgłem
poślizgowym Ø chwytu gwintownika 11 mm

335620 11

Wkładki szybkowymienne z przeciążeniowym sprzęgłem
poślizgowym Ø chwytu gwintownika 14 mm

335620 14

Przedłużki podstawowe ze sprzęgłem przeciążeniowym Ø
chwytu gwintownika 6 mm

335647 6

Zestaw wkładek szybkowymienne M3-M12 bez sprzęgła
poślizgowego przeciążeniowego, 9-elem.

335470

335430 16

Wkładki szybkowymienne bez sprzęgła przeciążeniowego
Ø chwytu gwintownika 16 mm

Wkładki szybkowymienne bez sprzęgła przeciążeniowego
Ø chwytu gwintownika 9 mm

335430 9

Wkładki szybkowymienne bez sprzęgła przeciążeniowego
Ø chwytu gwintownika 12 mm

335430 12

Rurka do chłodziwa HSK do opravek HSK 100

309880 100

Wkładki szybkowymienne z przeciążeniowym sprzęgłem
poślizgowym Ø chwytu gwintownika 8 mm

335620 8