

HOLEX

Szybkowymienne oprawki do gwintowania, Ø chwytu 20 mm, zakres gwintowania: M3-12



Dane zamówienia

Numer katalogowy	334622 M3-12
GTIN	4045197487872
Klasa artykułu	32P

Opis

Wykonanie:

- krótka konstrukcja, z elastyczną kompensacją długości przy nacisku i powrocie
 - regulowana siła nacisku odpowiednio do materiału i stosowanych gwintowników
- chwyt walcowy wg DIN 1835 –kształt B i E.

Zastosowanie:

- wykonywanie gwintów zgodnych z normą
- do gwintów prawo- i lewoskrętnych
- do obrabiarek NC i centrów obróbczych.

Wyp. dodatkowe:

Wkładki szybkowymienne, zob. nr 335420-335660.

wskazówka:

- oprawki szybkowymienne do gwintowania z innymi chwytami wielk. M14-33 są dostarczane na zamówienie
- oprawki szybkowymienne do gwintowania nieprzystosowane do chłodzenia wewnętrznego.

kompensacja długości przy nacisku: 7,5 mm

kompensacja długości przy odciąganiu: 7,5 mm

Ø zewn. D: 38 mm

Ø wewnętrzna D₁: 19 mm

wymiar A długości wysięgu: 41 mm

Opis techniczny

kompensacja długości przy nacisku	7,5 mm
Ø zewn. D	38 mm
Ø wewnętrzna D ₁	19 mm
wymiar A długości wysięgu	41 mm
kompensacja długości przy odciąganiu	7,5 mm
zakres gwintowania	M3 – M12
adapter	Ø chwytu 20 mm
Rodzaj produktu	Oprawki do gwintowania

Aksesoria

Wkładki szybkowymienne z przeciążeniowym sprzęgłem poślizgowym Ø chwytu gwintownika 6 mm	335610 6
Przedłużki podstawowe ze sprzęgłem przeciążeniowym Ø chwytu gwintownika 6 mm	335645 6
Wkładki szybkowymienne z przeciążeniowym sprzęgłem poślizgowym Ø chwytu gwintownika 11 mm	335610 11
Wkładki szybkowymienne z przeciążeniowym sprzęgłem poślizgowym Ø chwytu gwintownika 10 mm	335610 10
Zestaw wkładek szybkowymiennych M3-M12 bez sprzęgła poślizgowego przeciążeniowego, 8-elem.	335460
Wkładki szybkowymienne z przeciążeniowym sprzęgłem poślizgowym Ø chwytu gwintownika 8 mm	335610 8
Wkładki szybkowymienne bez sprzęgła przeciążeniowego Ø chwytu gwintownika 7 mm	335420 7
Przedłużki podstawowe ze sprzęgłem przeciążeniowym Ø chwytu gwintownika 10 mm	335645 10
Wkładki szybkowymienne bez sprzęgła przeciążeniowego Ø chwytu gwintownika 10 mm	335420 10
Wkładki szybkowymienne z przeciążeniowym sprzęgłem poślizgowym Ø chwytu gwintownika 7 mm	335610 7
	335645 3,5

Przedłużki podstawowe ze sprzęgłem przeciążeniowym Ø
chwytu gwintownika 3,5 mm

Wkładki szybkowymienne z przeciążeniowym sprzęgłem
poślizgowym Ø chwytu gwintownika 3,5 mm

335610 3,5

Wkładki szybkowymienne bez sprzęgła przeciążeniowego
Ø chwytu gwintownika 11 mm

335420 11

Wkładki szybkowymienne bez sprzęgła przeciążeniowego
Ø chwytu gwintownika 9 mm

335420 9

Wkładki szybkowymienne z przeciążeniowym sprzęgłem
poślizgowym Ø chwytu gwintownika 9 mm

335610 9

Wkładki szybkowymienne bez sprzęgła przeciążeniowego
Ø chwytu gwintownika 8 mm

335420 8

Przedłużki podstawowe ze sprzęgłem przeciążeniowym Ø
chwytu gwintownika 7 mm

335645 7

Przedłużki podstawowe ze sprzęgłem przeciążeniowym Ø
chwytu gwintownika 9 mm

335645 9

Wkładki szybkowymienne bez sprzęgła przeciążeniowego
Ø chwytu gwintownika 3,5 mm

335420 3,5

Wkładki szybkowymienne bez sprzęgła przeciążeniowego
Ø chwytu gwintownika 4,5 mm

335420 4,5

Wkładki szybkowymienne z przeciążeniowym sprzęgłem
poślizgowym Ø chwytu gwintownika 4,5 mm

335610 4,5

Zestaw wkładek szybkowymienne M3-M12 ze sprzęgłem
poślizgowym przeciążeniowym, 8-elem.

335650

Wkładki szybkowymienne bez sprzęgła przeciążeniowego
Ø chwytu gwintownika 6 mm

335420 6

Przedłużki podstawowe ze sprzęgłem przeciążeniowym Ø
chwytu gwintownika 4,5 mm

335645 4,5

Przedłużki podstawowe ze sprzęgłem przeciążeniowym Ø
chwytu gwintownika 8 mm

335645 8