


## Wielozakresowe tulejki zaciskowe Rubber Flex, zakres mocowania Ø chwytów: 4,5-6,5 mm



### Dane zamówienia

Numer katalogowy	333640 4,5-6,5
GTIN	4054631018381
Klasa artykułu	33F

### Opis

#### Zalety:

- **Efektywny czasowo pomiar pozycji lub dokładności ruchu obrotowego**
- **Bez uciążliwego montażu dzięki statywowi i czujnikowi zegarowemu**
- **Wzrost niezawodności procesu dzięki bardziej regularnym kontrolom**
- **Łatwa obsługa**
- **Mniej usterek maszyny i dłuższa żywotność**

#### Zastosowanie:

Do kontrolowania osi, pomiaru współosiowości, określania pozycji (np. uchwyt narzędziowy, obrabiany przedmiot).

#### Pasuje do :

aparatu do gwintowania Edalmatic nr 333500.

#### w dostawie::

W komplecie walizka z pianką, urządzenie testujące, precyzyjne czujniki wskaźnikowe, magnes do mocowania, cylindryczny uchwyt do mocowania, lusterko do odczytu zmierzonej wartości, klucz 6-kątny.

pasują do aparatów o wielk.: M1,4 - M7

oznaczenie zacisku: J 117

### Opis techniczny

pasują do aparatów o wielk.	M1,4 - M7
zakres mocowania Ø chwytów	4,5 - 6,5 mm
oznaczenie zacisku	J 117