

**Oprawki do gwintowania, PSC-63, zakres gwintowania: M3-12****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	334660 M3-12
GTIN	4045197546821
Klasa artykułu	31M

Opis**Wykonanie:**

- **krótka konstrukcja, z elastyczną kompensacją długości przy nacisku i powrocie**
 - **regulowana siła nacisku odpowiednio do materiału i stosowanych gwintowników**
- Z tulejką osadzoną na łożysku, zapewniającą łatwą i pozbawioną luzów kompensację długości.**

Zastosowanie:

- **wykonywanie gwintów zgodnych z normą**
- **do gwintów prawo- i lewoskrętnych**
- **do obrabiarek NC i centrów obróbczych.**

Wyp. dodatkowe:

Wkładki szybkowymienne, zob. nr 335420-335660.

klucz nasadowy nr 309890.

wskazówka:

- **oprawki szybkowymienne do gwintowania z innymi chwytami wielk. M14-33 są dostarczane na zamówienie**
- **oprawki szybkowymienne do gwintowania nieprzystosowane do chłodzenia wewnętrznego.**

Norma na uchwyt: ISO 26623-2

kompensacja długości przy nacisku: 7,5 mm

kompensacja długości przy odciąganiu: 7,5 mm

Ø zewn. D: 41 mm

Ø wewnętrzna D₁: 19 mm

wymiar A długości wysięgu: 73 mm

Opis techniczny

wymiar A długości wysięgu	73 mm
kompensacja długości przy odciąganiu	7,5 mm
Ø zewn. D	41 mm
Ø wewnętrzna D ₁	19 mm
zakres gwintowania	M3-12
kompensacja długości przy nacisku	7,5 mm
uchwyt	PSC-63
Norma na uchwyt	ISO 26623-2

Akcesoria

Przedłużki podstawowe ze sprzęgłem przeciążeniowym Ø chwytu gwintownika 7 mm	335645 7
Wkładki szybkowymienne z przeciążeniowym sprzęgłem poślizgowym Ø chwytu gwintownika 7 mm	335610 7
Wkładki szybkowymienne z przeciążeniowym sprzęgłem poślizgowym Ø chwytu gwintownika 4,5 mm	335610 4,5
Wkładki szybkowymienne bez sprzęgła przeciążeniowego Ø chwytu gwintownika 7 mm	335420 7
Przedłużki podstawowe ze sprzęgłem przeciążeniowym Ø chwytu gwintownika 10 mm	335645 10
Wkładki szybkowymienne bez sprzęgła przeciążeniowego Ø chwytu gwintownika 6 mm	335420 6
Przedłużki podstawowe ze sprzęgłem przeciążeniowym Ø chwytu gwintownika 8 mm	335645 8
Przedłużki podstawowe ze sprzęgłem przeciążeniowym Ø chwytu gwintownika 3,5 mm	335645 3,5
Zestaw wkładek szybkowymiennych M3-M12 bez sprzęgła poślizgowego przeciążeniowego, 8-elem.	335460
Wkładki szybkowymienne bez sprzęgła przeciążeniowego Ø chwytu gwintownika 4,5 mm	335420 4,5

Wkładki szybkowymienne z przeciążeniowym sprzęgłem poślizgowym Ø chwytu gwintownika 9 mm	335610 9
Przedłużki podstawowe ze sprzęgłem przeciążeniowym Ø chwytu gwintownika 9 mm	335645 9
Wkładki szybkowymienne bez sprzęgła przeciążeniowego Ø chwytu gwintownika 9 mm	335420 9
Wkładki szybkowymienne z przeciążeniowym sprzęgłem poślizgowym Ø chwytu gwintownika 11 mm	335610 11
Wkładki szybkowymienne bez sprzęgła przeciążeniowego Ø chwytu gwintownika 3,5 mm	335420 3,5
Wkładki szybkowymienne z przeciążeniowym sprzęgłem poślizgowym Ø chwytu gwintownika 3,5 mm	335610 3,5
Przedłużki podstawowe ze sprzęgłem przeciążeniowym Ø chwytu gwintownika 4,5 mm	335645 4,5
Wkładki szybkowymienne z przeciążeniowym sprzęgłem poślizgowym Ø chwytu gwintownika 10 mm	335610 10
Przedłużki podstawowe ze sprzęgłem przeciążeniowym Ø chwytu gwintownika 6 mm	335645 6
Wkładki szybkowymienne z przeciążeniowym sprzęgłem poślizgowym Ø chwytu gwintownika 8 mm	335610 8
Wkładki szybkowymienne z przeciążeniowym sprzęgłem poślizgowym Ø chwytu gwintownika 6 mm	335610 6
Wkładki szybkowymienne bez sprzęgła przeciążeniowego Ø chwytu gwintownika 11 mm	335420 11
Wkładki szybkowymienne bez sprzęgła przeciążeniowego Ø chwytu gwintownika 8 mm	335420 8
Wkładki szybkowymienne bez sprzęgła przeciążeniowego Ø chwytu gwintownika 10 mm	335420 10