

HOLEX**Szybkowymienne oprawki do gwintowania, SK 50, zakres gwintowania: M3-12****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	334642 M3-12
GTIN	4045197488480
Klasa artykułu	32P

Opis**Wykonanie:**

- krótka konstrukcja, z elastyczną kompensacją długości przy nacisku i powrocie
- regulowana siła nacisku odpowiednio do materiału i stosowanych gwintowników

Zastosowanie:

- wykonywanie gwintów zgodnych z normą
- do gwintów prawo- i lewoskrętnych
- do obrabiarek NC i centrów obróbczych.

Wyp. dodatkowe:

Wkładki szybkowymienne, zob. nr 335420-335660.

Sworznie dociągające (AB) nr 308600–308806, klucz mocujący AB nr 308820; 308835.

wskazówka:

- oprawki szybkowymienne do gwintowania z innymi chwytami wielk. M14-33 są dostarczane na zamówienie
- oprawki szybkowymienne do gwintowania nieprzystosowane do chłodzenia wewnętrznego.

Norma na uchwyt: ISO 7388-1

kompensacja długości przy nacisku: 7,5 mm

kompensacja długości przy odciąganiu: 7,5 mm

Ø zewn. D: 38 mm

Ø wewnętrzna D₁: 19 mm

wymiar A długości wysięgu: 62 mm

Opis techniczny

kompensacja długości przy nacisku	7,5 mm
kompensacja długości przy odciąganiu	7,5 mm
wymiar A długości wysięgu	62 mm
zakres gwintowania	M3 – M12
Ø zewn. D	38 mm
Ø wewnętrzna D ₁	19 mm
adapter	SK 50
Norma na uchwyt	DIN 69871
Norma na uchwyt	ISO 7388-1
Rodzaj produktu	Oprawki do gwintowania

Akcesoria

Sworznie dociągające 90°,uszczelnione do stożka niesamohamownego 50	308795 50
Specjalne sworznie dociągające do stożka niesamohamownego 50	308740 50
Wkładki szybkowymienne bez sprzęgła przeciążeniowego Ø chwytu gwintownika 9 mm	335420 9
Wkładki dynamometryczne doswornni dociągających wg DIN 69872 pasują do stożków niesamohamownych o wielkości 50	308810 50
Wkładki szybkowymienne bez sprzęgła przeciążeniowego Ø chwytu gwintownika 10 mm	335420 10
Wkładki szybkowymienne bez sprzęgła przeciążeniowego Ø chwytu gwintownika 11 mm	335420 11
Sworznie dociągającekształt A do stożka niesamohamownego 50	308600 50
Zestaw wkładek szybkowymiennych M3-M12 bez sprzęgła poślizgowego przeciążeniowego, 8-elem.	335460
Wkładki szybkowymienne z przeciążeniowym sprzęgłem poślizgowym Ø chwytu gwintownika 3,5 mm	335610 3,5

Sworznie dociągająceuszczelnione, kształt A do stożka niesamohamownego 50	308610 50
Sworznie dociągająceuszczelnione, kształt B do stożka niesamohamownego 50	308650 50
Klucze do mocowania sworzni dociągającychDIN ISO 7388-1 (przedtem DIN 69872) pasują do stożków niesamohamownych o wielkości 50	308820 50
Sworznie dociągające 90°,uszczelnione do stożka niesamohamownego 50	308790 50
Specjalne sworznie dociągające bez gwintu wewnętrznego,uszczelnione do stożka niesamohamownego 50	308720 50
Klucze do mocowania sworzni dociągającychISO 7388 pasują do stożków niesamohamownych o wielkości 50	308830 50
Wkładki szybkowymienne bez sprzęgła przeciążeniowego Ø chwytu gwintownika 4,5 mm	335420 4,5
Wkładki dynamometryczne dosworzni dociągających wg ISO 7388 pasują do stożków niesamohamownych o wielkości 50	308812 50
Sworznie dociągająceuszczelnione do stożka niesamohamownego 50	308660 50
Wkładki szybkowymienne bez sprzęgła przeciążeniowego Ø chwytu gwintownika 8 mm	335420 8
Przedłużki podstawowe ze sprzęgłem przeciążeniowym Ø chwytu gwintownika 6 mm	335645 6
Sworznie dociągające 45°,uszczelnione do stożka niesamohamownego 50	308765 50
Sworznie dociągająceuszczelnione, kształt B do stożka niesamohamownego 50	308620 50
Sworznie dociągające 60°,uszczelnione do stożka niesamohamownego 50	308785 50
Wkładki szybkowymienne z przeciążeniowym sprzęgłem poślizgowym Ø chwytu gwintownika 4,5 mm	335610 4,5
Sworznie dociągającekształt B do stożka niesamohamownego 50	308640 50
	335420 3,5

Wkładki szybkowymienne bez sprzęgła przeciążeniowego
Ø chwytu gwintownika 3,5 mm

Wkładki szybkowymienne z przeciążeniowym sprzęgłem
poślizgowym Ø chwytu gwintownika 9 mm

335610 9

Przedłużki podstawowe ze sprzęgłem przeciążeniowym Ø
chwytu gwintownika 10 mm

335645 10

Sworznie dociągające, 18CrNiMo7,uszczelnione, kształt B
do stożka niesamohamownego 50

308615 50

Wkładki szybkowymienne bez sprzęgła przeciążeniowego
Ø chwytu gwintownika 6 mm

335420 6

Wkładki szybkowymienne z przeciążeniowym sprzęgłem
poślizgowym Ø chwytu gwintownika 11 mm

335610 11

Wkładki szybkowymienne z przeciążeniowym sprzęgłem
poślizgowym Ø chwytu gwintownika 7 mm

335610 7

Wkładki szybkowymienne z przeciążeniowym sprzęgłem
poślizgowym Ø chwytu gwintownika 8 mm

335610 8

Przedłużki podstawowe ze sprzęgłem przeciążeniowym Ø
chwytu gwintownika 7 mm

335645 7

Sworznie dociągające, 18CrNiMo7,kształt A do stożka
niesamohamownego 50

308605 50

Wkładki szybkowymienne z przeciążeniowym sprzęgłem
poślizgowym Ø chwytu gwintownika 6 mm

335610 6

Wkładki szybkowymienne bez sprzęgła przeciążeniowego
Ø chwytu gwintownika 7 mm

335420 7

Wkładki szybkowymienne z przeciążeniowym sprzęgłem
poślizgowym Ø chwytu gwintownika 10 mm

335610 10

Przedłużki podstawowe ze sprzęgłem przeciążeniowym Ø
chwytu gwintownika 9 mm

335645 9

Przedłużki podstawowe ze sprzęgłem przeciążeniowym Ø
chwytu gwintownika 4,5 mm

335645 4,5

Przedłużki podstawowe ze sprzęgłem przeciążeniowym Ø
chwytu gwintownika 3,5 mm

335645 3,5

Przedłużki podstawowe ze sprzęgłem przeciążeniowym Ø
chwytu gwintownika 8 mm

335645 8

308760 50

Sworznie dociągające 45°,uszczelnione do stożka
niesamohamownego 50
