

**Oprawki do gwintowania, PSC-63, zakres gwintowania: M6-20****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	334660 M6-20
GTIN	4045197546838
Klasa artykułu	31M

Opis**Wykonanie:**

- **krótka konstrukcja, z elastyczną kompensacją długości przy nacisku i powrocie**
 - **regulowana siła nacisku odpowiednio do materiału i stosowanych gwintowników**
- Z tulejką osadzoną na łożysku, zapewniającą łatwą i pozbawioną luzów kompensację długości.**

Zastosowanie:

- **wykonywanie gwintów zgodnych z normą**
- **do gwintów prawo- i lewoskrętnych**
- **do obrabiarek NC i centrów obróbczych.**

Wyp. dodatkowe:

Wkładki szybkowymienne, zob. nr 335420-335660.

klucz nasadowy nr 309890.

wskazówka:

- **oprawki szybkowymienne do gwintowania z innymi chwytami wielk. M14-33 są dostarczane na zamówienie**
- **oprawki szybkowymienne do gwintowania nieprzystosowane do chłodzenia wewnętrznego.**

Norma na uchwyt: ISO 26623-2

kompensacja długości przy nacisku: 10 mm

kompensacja długości przy odciąganiu: 10 mm

Ø zewn. D: 60 mm

Ø wewnętrzna D₁: 31 mm

wymiar A długości wysięgu: 97 mm

Opis techniczny

Ø wewnętrzna D ₁	31 mm
Ø zewn. D	60 mm
kompensacja długości przy nacisku	10 mm
wymiar A długości wysięgu	97 mm
kompensacja długości przy odciąganiu	10 mm
zakres gwintowania	M6-20
uchwyt	PSC-63
Norma na uchwyt	ISO 26623-2

Akcesoria

Przedłużki podstawowe ze sprzęgłem przeciążeniowym Ø chwytu gwintownika 6 mm	335647 6
Wkładki szybkowymienne bez sprzęgła przeciążeniowego Ø chwytu gwintownika 8 mm	335430 8
Wkładki szybkowymienne bez sprzęgła przeciążeniowego Ø chwytu gwintownika 10 mm	335430 10
Wkładki szybkowymienne z przeciążeniowym sprzęgłem poślizgowym Ø chwytu gwintownika 16 mm	335620 16
Wkładki szybkowymienne z przeciążeniowym sprzęgłem poślizgowym Ø chwytu gwintownika 8 mm	335620 8
Przedłużki podstawowe ze sprzęgłem przeciążeniowym Ø chwytu gwintownika 12 mm	335647 12
Przedłużki podstawowe ze sprzęgłem przeciążeniowym Ø chwytu gwintownika 9 mm	335647 9
Zestaw wkładek szybkowymiennych M3-M12 bez sprzęgła poślizgowego przeciążeniowego, 9-elem.	335470
Wkładki szybkowymienne z przeciążeniowym sprzęgłem poślizgowym Ø chwytu gwintownika 9 mm	335620 9
Przedłużki podstawowe ze sprzęgłem przeciążeniowym Ø chwytu gwintownika 14 mm	335647 14

Wkładki szybkowymienne z przeciążeniowym sprzęgłem poślizgowym Ø chwytu gwintownika 6 mm	335620 6
Wkładki szybkowymienne bez sprzęgła przeciążeniowego Ø chwytu gwintownika 12 mm	335430 12
Wkładki szybkowymienne bez sprzęgła przeciążeniowego Ø chwytu gwintownika 14 mm	335430 14
Przedłużki podstawowe ze sprzęgłem przeciążeniowym Ø chwytu gwintownika 10 mm	335647 10
Wkładki szybkowymienne bez sprzęgła przeciążeniowego Ø chwytu gwintownika 11 mm	335430 11
Wkładki szybkowymienne bez sprzęgła przeciążeniowego Ø chwytu gwintownika 16 mm	335430 16
Wkładki szybkowymienne bez sprzęgła przeciążeniowego Ø chwytu gwintownika 9 mm	335430 9
Wkładki szybkowymienne bez sprzęgła przeciążeniowego Ø chwytu gwintownika 6 mm	335430 6
Wkładki szybkowymienne z przeciążeniowym sprzęgłem poślizgowym Ø chwytu gwintownika 10 mm	335620 10
Wkładki szybkowymienne bez sprzęgła przeciążeniowego Ø chwytu gwintownika 7 mm	335430 7
Przedłużki podstawowe ze sprzęgłem przeciążeniowym Ø chwytu gwintownika 8 mm	335647 8
Przedłużki podstawowe ze sprzęgłem przeciążeniowym Ø chwytu gwintownika 11 mm	335647 11
Wkładki szybkowymienne z przeciążeniowym sprzęgłem poślizgowym Ø chwytu gwintownika 7 mm	335620 7
Wkładki szybkowymienne z przeciążeniowym sprzęgłem poślizgowym Ø chwytu gwintownika 11 mm	335620 11
Przedłużki podstawowe ze sprzęgłem przeciążeniowym Ø chwytu gwintownika 7 mm	335647 7
Przedłużki podstawowe ze sprzęgłem przeciążeniowym Ø chwytu gwintownika 16 mm	335647 16
Wkładki szybkowymienne z przeciążeniowym sprzęgłem poślizgowym Ø chwytu gwintownika 14 mm	335620 14
	335620 12

Wkładki szybkowymienne z przeciążeniowym sprzęgłem
poślizgowym Ø chwytu gwintownika 12 mm
