


Wielozakresowe tulejki zaciskowe Rubber Flex, zakres mocowania \emptyset chwytów: 6,5-10 mm



Dane zamówienia

Numer katalogowy	333640 6,5-10
GTIN	4045197310392
Klasa artykułu	33F

Opis

Zaleta:

- **Efektywny czasowo pomiar pozycji lub dokładności ruchu obrotowego**
- **Bez uciążliwego montażu dzięki statywowi i czujnikowi zegarowemu**
- **Wzrost niezawodności procesu dzięki bardziej regularnym kontrolom**
- **Łatwa obsługa**
- **Mniej usterek maszyny i dłuższa żywotność**

Zastosowanie:

Do kontrolowania osi, pomiaru współosiowości, określania pozycji (np. uchwyt narzędziowy, obrabiany przedmiot).

Pasuje do :

aparatu do gwintowania Edalmatic nr 333500.

w dostawie::

W komplecie walizka z pianką, urządzenie testujące, precyzyjne czujniki wskaźnikowe, magnes do mocowania, cylindryczny uchwyt do mocowania, lusterko do odczytu zmierzonej wartości, klucz 6-kątny.

pasują do aparatów o wielk.: M3 - M12

oznaczenie zacisku: J 422

Opis techniczny

oznaczenie zacisku	J 422
zakres mocowania Ø chwytów	6,5 - 10 mm
pasują do aparatów o wielk.	M3 - M12