

HOLEX®**Szybkowymienne oprawki do gwintowania, SK 50, zakres gwintowania:
M6-20****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	334642 M6-20
GTIN	4045197488497
Klasa artykułu	32P

Opis**Wykonanie:**

- krótka konstrukcja, z elastyczną kompensacją długości przy nacisku i powrocie
- regulowana siła nacisku odpowiednio do materiału i stosowanych gwintowników

Zastosowanie:

- wykonywanie gwintów zgodnych z normą
- do gwintów prawo- i lewoskrętnych
- do obrabiarek NC i centrów obróbczych.

Wyp. dodatkowe:

Wkładki szybkowymienne, zob. nr 335420-335660.

Sworznie dociągające (AB) nr 308600–308806, klucz mocujący AB nr 308820; 308835.

wskazówka:

- oprawki szybkowymienne do gwintowania z innymi chwytami wielk. M14-33 są dostarczane na zamówienie
- oprawki szybkowymienne do gwintowania nieprzystosowane do chłodzenia wewnętrznego.

Norma na uchwyt: DIN 69871

Norma na uchwyt: ISO 7388-1

kompensacja długości przy nacisku: 12,5 mm

kompensacja długości przy odciąganiu: 12,5 mm

Ø zewn. D: 55 mm

Ø wewnętrzna D₁: 31 mm

wymiar A długości wysięgu: 83 mm

Opis techniczny

Ø zewn. D	55 mm
kompensacja długości przy nacisku	12,5 mm
zakres gwintowania	M6-20
Ø wewnętrzna D ₁	31 mm
kompensacja długości przy odciążeniu	12,5 mm
wymiar A długości wysięgu	83 mm
uchwyt	SK 50
Norma na uchwyt	DIN 69871
Norma na uchwyt	ISO 7388-1

Akcesoria

Specjalne sworznie dociągające do stożka niesamohamownego 50	308740 50
Sworznie dociągające 45°, uszczelnione do stożka niesamohamownego 50	308765 50
Wkładki szybkowymienne bez sprzęgła przeciążeniowego Ø chwytu gwintownika 16 mm	335430 16
Wkładki dynamometryczne do sworzni dociągających wg DIN 69872 do stożka niesamohamownego 50 SK	308810 50
Przedłużki podstawowe ze sprzęgłem przeciążeniowym Ø chwytu gwintownika 12 mm	335647 12
Sworznie dociągające uszczelnione, kształt B do stożka niesamohamownego 50	308620 50
Specjalne sworznie dociągające bez gwintu wewnętrznego, uszczelnione do stożka niesamohamownego 50	308720 50
Przedłużki podstawowe ze sprzęgłem przeciążeniowym Ø chwytu gwintownika 14 mm	335647 14
Wkładki szybkowymienne bez sprzęgła przeciążeniowego Ø chwytu gwintownika 14 mm	335430 14

Wkładki szybkowymienne bez sprzęgła przeciążeniowego Ø chwytu gwintownika 9 mm	335430 9
Przedłużki podstawowe ze sprzęgłem przeciążeniowym Ø chwytu gwintownika 7 mm	335647 7
Sworznie dociągające kształt B do stożka niesamohamownego 50	308640 50
Przedłużki podstawowe ze sprzęgłem przeciążeniowym Ø chwytu gwintownika 16 mm	335647 16
Sworznie dociągające, 18CrNiMo7, kształt A do stożka niesamohamownego 50	308605 50
Sworznie dociągające uszczelnione, kształt B do stożka niesamohamownego 50	308650 50
Sworznie dociągające 90°, uszczelnione do stożka niesamohamownego 50	308795 50
Zestaw wkładek szybkowymienne M3-M12 bez sprzęgła poślizgowego przeciążeniowego, 9-elem.	335470
Sworznie dociągające kształt A do stożka niesamohamownego 50	308600 50
Przedłużki podstawowe ze sprzęgłem przeciążeniowym Ø chwytu gwintownika 11 mm	335647 11
Sworznie dociągające 60°, uszczelnione do stożka niesamohamownego 50	308785 50
Przedłużki podstawowe ze sprzęgłem przeciążeniowym Ø chwytu gwintownika 10 mm	335647 10
Przedłużki podstawowe ze sprzęgłem przeciążeniowym Ø chwytu gwintownika 8 mm	335647 8
Sworznie dociągające, 18CrNiMo7, uszczelnione, kształt B do stożka niesamohamownego 50	308615 50
Sworznie dociągające uszczelnione, kształt A do stożka niesamohamownego 50	308610 50
Klucze do sworzni dociągających wg DIN 69872 do stożka niesamohamownego 50 SK	308820 50
Wkładki szybkowymienne z przeciążeniowym sprzęgłem poślizgowym Ø chwytu gwintownika 11 mm	335620 11
	308660 50

Sworznie dociągające uszczelnione do stożka niesamohamownego 50

Sworznie dociągające 90°, uszczelnione do stożka niesamohamownego 50

308790 50

Wkładki szybkowymienne bez sprzęgła przeciążeniowego Ø chwytu gwintownika 12 mm

335430 12

Wkładki szybkowymienne z przeciążeniowym sprzęgłem poślizgowym Ø chwytu gwintownika 12 mm

335620 12

Wkładki szybkowymienne bez sprzęgła przeciążeniowego Ø chwytu gwintownika 7 mm

335430 7

Wkładki szybkowymienne z przeciążeniowym sprzęgłem poślizgowym Ø chwytu gwintownika 8 mm

335620 8

Wkładki szybkowymienne bez sprzęgła przeciążeniowego Ø chwytu gwintownika 8 mm

335430 8

Wkładki szybkowymienne z przeciążeniowym sprzęgłem poślizgowym Ø chwytu gwintownika 14 mm

335620 14

Wkładki szybkowymienne z przeciążeniowym sprzęgłem poślizgowym Ø chwytu gwintownika 10 mm

335620 10

Klucze do sworzni dociągających wg ISO 7388 do stożka niesamohamownego 50 SK

308830 50

Wkładki szybkowymienne z przeciążeniowym sprzęgłem poślizgowym Ø chwytu gwintownika 16 mm

335620 16

Wkładki dynamometryczne do sworzni dociągających wg ISO 7388 do stożka niesamohamownego 50 SK

308812 50

Wkładki szybkowymienne bez sprzęgła przeciążeniowego Ø chwytu gwintownika 11 mm

335430 11

Przedłużki podstawowe ze sprzęgłem przeciążeniowym Ø chwytu gwintownika 9 mm

335647 9

Wkładki szybkowymienne bez sprzęgła przeciążeniowego Ø chwytu gwintownika 6 mm

335430 6

Przedłużki podstawowe ze sprzęgłem przeciążeniowym Ø chwytu gwintownika 6 mm

335647 6

Wkładki szybkowymienne bez sprzęgła przeciążeniowego Ø chwytu gwintownika 10 mm

335430 10

308780 50

Sworznie dociągające 60°, uszczelnione do stożka niesamohamownego 50

Sworznie dociągające 45°, uszczelnione do stożka niesamohamownego 50

308760 50

Wkładki szybkowymienne z przeciążeniowym sprzęgłem poślizgowym Ø chwytu gwintownika 6 mm

335620 6

Specjalne sworznie dociągające bez gwintu wewnętrznego, uszczelnione do stożka niesamohamownego 50

308700 50

Wkładki szybkowymienne z przeciążeniowym sprzęgłem poślizgowym Ø chwytu gwintownika 9 mm

335620 9

Wkładki szybkowymienne z przeciążeniowym sprzęgłem poślizgowym Ø chwytu gwintownika 7 mm

335620 7