

**HOLEX**

**Oprawki narzędziowe, kształt B4, promieniowe, lewe, krótkie, Ø chwytu d1:  
40 mm**



## Dane zamówienia

Numer katalogowy	319060 40
GTIN	4045197223951
Klasa artykułu	32V

## Opis

### Wykonanie:

- utwardzane dyfuzyjnie HRC 58 ± 2;
- wszystkie powierzchnie robocze szlifowane;
- z kulistymi dyszami rozpryskowymi.

### Zastosowanie:

Głównie do obróbki zewnętrznej.

### Norma:

**ISO 10889 / DIN 69880 / VDI 3425, Blatt 2.**

Kształt: B

h<sub>1</sub>: 25 mm

h<sub>2</sub>: 34 mm

b<sub>1</sub>: 85 mm

b<sub>2</sub>: 42,5 mm

h<sub>5</sub>: 48 mm

h<sub>6</sub>: 42,5 mm

## Opis techniczny

b <sub>1</sub>	85 mm
h <sub>2</sub>	34 mm
h <sub>6</sub>	42,5 mm
b <sub>2</sub>	42,5 mm
Kod kolorów dla chwytów VDI	VDI 40
h <sub>1</sub>	25 mm
Ø chwytu dD <sub>1</sub>	40 mm
h <sub>5</sub>	48 mm
l <sub>1</sub>	22 mm
l <sub>2</sub>	44 mm
Kształt	B
Rodzaj produktu	Uchwyt narzędziowy VDI

---

## Akcesoria

Klucz montażowy do dyszy kulistej wielk. 10	319003 10
---	-----------