

Garant**Aparat do gwintowania, Typ: 20/4****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	334100 20/4
GTIN	4045197152374
Klasa artykułu	31M

Opis**Wykonanie:**

- Z wbudowaną przekładnią zwrotną zapewniającą automatyczny powrót. Po osiągnięciu głębokości gwintu aparat się przełącza automatycznie przez podniesienie wrzeciona maszynowego (system kulowy mało zużywający się!).
- Przyśpieszony powrót (ok. czynnika $1,8 \times n_{max}$).
- Kompensacja długości przy odciąganiu.
- Z ramieniem zatrzymującym do zabezpieczenia obrotu.
- Bezobsługowe
- Do zastosowania do gwintów prawych i lewych.
- Z systemem szybkowymiennym.

Zastosowanie:

Do gwintowania maszynowego na wiertarkach z posuwem ręcznym i bez automatycznego powrotu wrzeciona. Do nacinania gwintów przelotowych (z końcówkami nr 335430) lub nieprzelotowych (z końcówkami nr 335620).

Wyp. dodatkowe:

Wkładki szybkowymienne zob.: nr 335420; 335430 (**bez** sprzęgła przeciążeniowego), nr 335610; 335620 (**ze** sprzęgłem przeciążeniowym).

Opis techniczny

Ø D ₂	50 mm
Ø D ₁	31 mm
droga wyczepiania B	8 mm
kompensacja długości przy odciąganiu	16,5 mm
maks. prędkość obrotowa (dosuw)	500 min ⁻¹
długość od wrzeciona obrabiarki	170 mm
Ø zewn. D	100 mm
w zakresie	M8-20
L ₁	86 mm
chwyt stożkowy	4
Rodzaj produktu	Aparat do gwintowania

Akcesoria

Wkładki szybkowymienne bez sprzęgła przeciążeniowego Ø chwytu gwintownika 16 mm	335430 16
Wkładki szybkowymienne z przeciążeniowym sprzęgłem poślizgowym Ø chwytu gwintownika 11 mm	335620 11
Wkładki szybkowymienne bez sprzęgła przeciążeniowego Ø chwytu gwintownika 6 mm	335430 6
Wkładki szybkowymienne z przeciążeniowym sprzęgłem poślizgowym Ø chwytu gwintownika 14 mm	335620 14
Wkładki szybkowymienne z przeciążeniowym sprzęgłem poślizgowym Ø chwytu gwintownika 12 mm	335620 12
Wkładki szybkowymienne z przeciążeniowym sprzęgłem poślizgowym Ø chwytu gwintownika 9 mm	335620 9
Wkładki szybkowymienne z przeciążeniowym sprzęgłem poślizgowym Ø chwytu gwintownika 16 mm	335620 16
Wkładki szybkowymienne bez sprzęgła przeciążeniowego Ø chwytu gwintownika 10 mm	335430 10
	335620 6

Wkładki szybkowymienne z przeciążeniowym sprzęgłem
poślizgowym Ø chwytu gwintownika 6 mm

Wkładki szybkowymienne bez sprzęgła przeciążeniowego
Ø chwytu gwintownika 11 mm

335430 11

Wkładki szybkowymienne z przeciążeniowym sprzęgłem
poślizgowym Ø chwytu gwintownika 10 mm

335620 10

Wkładki szybkowymienne bez sprzęgła przeciążeniowego
Ø chwytu gwintownika 7 mm

335430 7

Wkładki szybkowymienne bez sprzęgła przeciążeniowego
Ø chwytu gwintownika 12 mm

335430 12

Wkładki szybkowymienne bez sprzęgła przeciążeniowego
Ø chwytu gwintownika 9 mm

335430 9

Wkładki szybkowymienne z przeciążeniowym sprzęgłem
poślizgowym Ø chwytu gwintownika 7 mm

335620 7

Wkładki szybkowymienne bez sprzęgła przeciążeniowego
Ø chwytu gwintownika 8 mm

335430 8

Wkładki szybkowymienne z przeciążeniowym sprzęgłem
poślizgowym Ø chwytu gwintownika 8 mm

335620 8

Wkładki szybkowymienne bez sprzęgła przeciążeniowego
Ø chwytu gwintownika 14 mm

335430 14