

HOLEX**Oprawki szybkowymienne do gwintowania, BT 40, zakres gwintowania: M3-12****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	334665 M3-12
GTIN	4045197488503
Klasa artykułu	32P

Opis**Wykonanie:**

- **krótka konstrukcja, z elastyczną kompensacją długości przy nacisku i powrocie**
- **regulowana siła nacisku odpowiednio do materiału i stosowanych gwintowników**

Zastosowanie:

- **wykonywanie gwintów zgodnych z normą**
- **do gwintów prawo- i lewoskrętnych**
- **do obrabiarek NC i centrów obróbczych.**

Wyp. dodatkowe:

Wkładki szybkowymienne, zob. nr 335420-335660.

Sworznie dociągające (AB) nr 308600–308806, klucz mocujący AB nr 308820; 308835.

wskazówka:

- **oprawki szybkowymienne do gwintowania z innymi chwytami wielk. M14-33 są dostarczane na zamówienie**
- **oprawki szybkowymienne do gwintowania nieprzystosowane do chłodzenia wewnętrznego.**

Norma na uchwyt: ISO 7388-2

kompensacja długości przy nacisku: 7,5 mm

kompensacja długości przy odciąganiu: 7,5 mm

Ø zewn. D: 38 mm

Ø wewnętrzna D₁: 19 mm

wymiar A długości wysięgu: 60 mm

Opis techniczny

kompensacja długości przy nacisku	7,5 mm
kompensacja długości przy odciąganiu	7,5 mm
wymiar A długości wysięgu	60 mm
zakres gwintowania	M3 – M12
Ø wewnętrzna D ₁	19 mm
Ø zewn. D	38 mm
adapter	BT 40
Norma na uchwyt	JIS B6339
Norma na uchwyt	ISO 7388-2
Rodzaj produktu	Oprawki do gwintowania

Akcesoria

Specjalne sworznie dociągające do stożka niesamohamownego 40	308740 40
Sworznie dociągające 45°, uszczelnione do stożka niesamohamownego 40	308765 40
Wkładki szybkowymienne z przeciążeniowym sprzęgłem poślizgowym Ø chwytu gwintownika 6 mm	335610 6
Sworznie dociągające Hurco 60° z pasowaniem, uszczelnione do stożka niesamohamownego 40	308804 40
Wkładki dynamometryczne do sworzni dociągających wg DIN 69872 pasują do stożków niesamohamownych o wielkości 40 SK	308810 40
Wkładki szybkowymienne bez sprzęgła przeciążeniowego Ø chwytu gwintownika 8 mm	335420 8
Wkładki szybkowymienne z przeciążeniowym sprzęgłem poślizgowym Ø chwytu gwintownika 11 mm	335610 11
Przedłużki podstawowe ze sprzęgłem przeciążeniowym Ø chwytu gwintownika 4,5 mm	335645 4,5
Wkładki szybkowymienne bez sprzęgła przeciążeniowego Ø chwytu gwintownika 7 mm	335420 7

Sworznie dociągające, 18CrNiMo7, uszczelnione, kształt B do stożka niesamohamownego 40	308615 40
Klucze do mocowania sworzni dociągających DIN ISO 7388-1 (przedtem DIN 69872) pasują do stożków niesamohamownych o wielkości 40 SK	308820 40
Przedłużki podstawowe ze sprzęgłem przeciążeniowym Ø chwytu gwintownika 8 mm	335645 8
Wkładki szybkowymienne bez sprzęgła przeciążeniowego Ø chwytu gwintownika 11 mm	335420 11
Specjalne sworznie dociągające bez gwintu wewnętrznego, uszczelnione do stożka niesamohamownego 40	308700 40
Przedłużki podstawowe ze sprzęgłem przeciążeniowym Ø chwytu gwintownika 3,5 mm	335645 3,5
Sworznie dociągające 90°, uszczelnione do stożka niesamohamownego 40	308795 40
Sworznie dociągające uszczelnione, kształt B do stożka niesamohamownego 40	308650 40
Przedłużki podstawowe ze sprzęgłem przeciążeniowym Ø chwytu gwintownika 7 mm	335645 7
Wkładki szybkowymienne z przeciążeniowym sprzęgłem poślizgowym Ø chwytu gwintownika 3,5 mm	335610 3,5
Wkładki szybkowymienne bez sprzęgła przeciążeniowego Ø chwytu gwintownika 6 mm	335420 6
Sworznie dociągające Hurco 90° z otworem i pasowaniem, uszczelnione do stożka niesamohamownego 40	308805 40
Wkładki szybkowymienne bez sprzęgła przeciążeniowego Ø chwytu gwintownika 9 mm	335420 9
Specjalne sworznie dociągające bez gwintu wewnętrznego, uszczelnione do stożka niesamohamownego 40	308720 40
Przedłużki podstawowe ze sprzęgłem przeciążeniowym Ø chwytu gwintownika 9 mm	335645 9
Wkładki szybkowymienne z przeciążeniowym sprzęgłem poślizgowym Ø chwytu gwintownika 8 mm	335610 8
	308830 40

Klucze do mocowania sworzni dociągających ISO 7388 pasują do stożków niesamohamownych o wielkości 40 SK

Sworznie dociągające 60°, uszczelnione do stożka niesamohamownego 40	308780 40
Wkładki szybkowymienne bez sprzęgła przeciążeniowego Ø chwytu gwintownika 3,5 mm	335420 3,5
Sworznie dociągające 90°, uszczelnione do stożka niesamohamownego 40	308790 40
Sworznie dociągające uszczelnione, kształt B do stożka niesamohamownego 40	308620 40
Wkładki szybkowymienne bez sprzęgła przeciążeniowego Ø chwytu gwintownika 10 mm	335420 10
Sworznie dociągające uszczelnione, kształt A do stożka niesamohamownego 40	308610 40
Sworznie dociągające uszczelnione do stożka niesamohamownego 40	308660 40
Sworznie dociągające kształt B do stożka niesamohamownego 40	308640 40
Wkładki szybkowymienne z przeciążeniowym sprzęgłem poślizgowym Ø chwytu gwintownika 7 mm	335610 7
Wkładki szybkowymienne z przeciążeniowym sprzęgłem poślizgowym Ø chwytu gwintownika 4,5 mm	335610 4,5
Wkładki szybkowymienne z przeciążeniowym sprzęgłem poślizgowym Ø chwytu gwintownika 10 mm	335610 10
Sworznie dociągające uszczelnione do stożka niesamohamownego 40	308635 40
Zestaw wkładek szybkowymienne M3-M12 bez sprzęgła poślizgowego przeciążeniowego, 8-elem.	335460
Sworznie dociągające, 18CrNiMo7, kształt A do stożka niesamohamownego 40	308605 40
Sworznie dociągające Hurco 90° z pasowaniem, uszczelnione do stożka niesamohamownego 40	308806 40
Sworznie dociągające Mori-Seiki, uszczelnione, kształt A (L1 = 26 mm) do stożka niesamohamownego 40	308625 40
	308600 40

Sworznie dociągające kształt A do stożka niesamohamownego 40

Sworznie dociągające Hurco 60° z otworem i pasowaniem, uszczelnione do stożka niesamohamownego 40

308803 40

Przedłużki podstawowe ze sprzęgłem przeciążeniowym Ø chwytu gwintownika 6 mm

335645 6

Sworznie dociągające Mazak, uszczelnione, kształt A do stożka niesamohamownego 40M

308670 40M

Wkładki dynamometryczne do sworzni dociągających wg ISO 7388 pasują do stożków niesamohamownych o wielkości 40 SK

308812 40

Sworznie dociągające Mori-Seiki, uszczelnione, kształt A (L1 = 29 mm) do stożka niesamohamownego 40

308630 40

Sworznie dociągające Hurco 45° z otworem i pasowaniem, uszczelnione do stożka niesamohamownego 40

308801 40

Sworznie dociągające 45°, uszczelnione do stożka niesamohamownego 40

308760 40

Sworznie dociągające 60°, uszczelnione do stożka niesamohamownego 40

308785 40

Sworznie dociągające Hurco 45° z pasowaniem, uszczelnione do stożka niesamohamownego 40

308802 40

Przedłużki podstawowe ze sprzęgłem przeciążeniowym Ø chwytu gwintownika 10 mm

335645 10

Wkładki szybkowymienne bez sprzęgła przeciążeniowego Ø chwytu gwintownika 4,5 mm

335420 4,5

Wkładki szybkowymienne z przeciążeniowym sprzęgłem poślizgowym Ø chwytu gwintownika 9 mm

335610 9