

HOLEX**Oprawki szybkowymienne do gwintowania, BT 40, zakres gwintowania: M6-20****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	334665 M6-20
GTIN	4045197488510
Klasa artykułu	32P

Opis**Wykonanie:**

- **krótka konstrukcja, z elastyczną kompensacją długości przy nacisku i powrocie**
- **regulowana siła nacisku odpowiednio do materiału i stosowanych gwintowników**

Zastosowanie:

- **wykonywanie gwintów zgodnych z normą**
- **do gwintów prawo- i lewoskrętnych**
- **do obrabiarek NC i centrów obróbczych.**

Wyp. dodatkowe:

Wkładki szybkowymienne, zob. nr 335420-335660.

Sworznie dociągające (AB) nr 308600–308806, klucz mocujący AB nr 308820; 308835.

wskazówka:

- **oprawki szybkowymienne do gwintowania z innymi chwytami wielk. M14-33 są dostarczane na zamówienie**
- **oprawki szybkowymienne do gwintowania nieprzystosowane do chłodzenia wewnętrznego.**

Norma na uchwyt: ISO 7388-2

kompensacja długości przy nacisku: 12,5 mm

kompensacja długości przy odciąganiu: 12,5 mm

Ø zewn. D: 55 mm

Ø wewnętrzna D₁: 31 mm

wymiar A długości wysięgu: 100 mm

Opis techniczny

Ø wewnętrzna D ₁	31 mm
zakres gwintowania	M6 – M20
Ø zewn. D	55 mm
kompensacja długości przy odciążeniu	12,5 mm
kompensacja długości przy nacisku	12,5 mm
wymiar A długości wysięgu	100 mm
adapter	BT 40
Norma na uchwyt	JIS B6339
Norma na uchwyt	ISO 7388-2
Rodzaj produktu	Oprawki do gwintowania

Akcesoria

Sworznie dociągająceuszczelnione, kształt A do stożka niesamohamownego 40	308610 40
Sworznie dociągające, 18CrNiMo7, kształt A do stożka niesamohamownego 40	308605 40
Przedłużki podstawowe ze sprzęgłem przeciążeniowym Ø chwytu gwintownika 10 mm	335647 10
Sworznie dociągająceuszczelnione do stożka niesamohamownego 40	308635 40
Wkładki szybkowymienne z przeciążeniowym sprzęgłem poślizgowym Ø chwytu gwintownika 12 mm	335620 12
Sworznie dociągającekształt A do stożka niesamohamownego 40	308600 40
Sworznie dociągająceuszczelnione do stożka niesamohamownego 40	308660 40
Zestaw wkładek szybkowymiennych M3-M12 bez sprzęgła poślizgowego przeciążeniowego, 9-elem.	335470
Sworznie dociągającekształt B do stożka niesamohamownego 40	308640 40

Wkładki szybkowymienne z przeciążeniowym sprzęgłem poślizgowym Ø chwytu gwintownika 10 mm	335620 10
Sworznie dociągająceMazak, kształt A do stożka niesamohamownego 40M	308670 40M
Sworznie dociągające Hurco 45° z otworem i pasowaniem,uszczelnione do stożka niesamohamownego 40	308801 40
Wkładki szybkowymienne bez sprzęgła przeciążeniowego Ø chwytu gwintownika 6 mm	335430 6
Wkładki szybkowymienne bez sprzęgła przeciążeniowego Ø chwytu gwintownika 16 mm	335430 16
Wkładki szybkowymienne z przeciążeniowym sprzęgłem poślizgowym Ø chwytu gwintownika 9 mm	335620 9
Wkładki szybkowymienne bez sprzęgła przeciążeniowego Ø chwytu gwintownika 9 mm	335430 9
Wkładki szybkowymienne z przeciążeniowym sprzęgłem poślizgowym Ø chwytu gwintownika 8 mm	335620 8
Przedłużki podstawowe ze sprzęgłem przeciążeniowym Ø chwytu gwintownika 9 mm	335647 9
Przedłużki podstawowe ze sprzęgłem przeciążeniowym Ø chwytu gwintownika 12 mm	335647 12
Wkładki szybkowymienne z przeciążeniowym sprzęgłem poślizgowym Ø chwytu gwintownika 14 mm	335620 14
Przedłużki podstawowe ze sprzęgłem przeciążeniowym Ø chwytu gwintownika 16 mm	335647 16
Sworznie dociągająceuszczelnione, kształt B do stożka niesamohamownego 40	308620 40
Klucze do mocowania sworzni dociągającychISO 7388 pasują do stożków niesamohamownych o wielkości 40	308830 40
Wkładki szybkowymienne bez sprzęgła przeciążeniowego Ø chwytu gwintownika 7 mm	335430 7
Sworznie dociągająceMori-Seiki, uszczelnione, kształt A (L1 = 29 mm) do stożka niesamohamownego 40	308630 40
Klucze do mocowania sworzni dociągającychDIN ISO 7388-1 (przedtem DIN 69872) pasują do stożków niesamohamownych o wielkości 40	308820 40

Sworznie dociągające 45°,uszczelnione do stożka niesamohamownego 40	308765 40
Sworznie dociągające Hurco 90° z pasowaniem,uszczelnione do stożka niesamohamownego 40	308806 40
Wkładki szybkowymienne z przeciążeniowym sprzęgłem poślizgowym Ø chwytu gwintownika 7 mm	335620 7
Wkładki szybkowymienne bez sprzęgła przeciążeniowego Ø chwytu gwintownika 8 mm	335430 8
Sworznie dociągające Hurco 45° z pasowaniem,uszczelnione do stożka niesamohamownego 40	308802 40
Wkładki szybkowymienne bez sprzęgła przeciążeniowego Ø chwytu gwintownika 12 mm	335430 12
Wkładki szybkowymienne z przeciążeniowym sprzęgłem poślizgowym Ø chwytu gwintownika 16 mm	335620 16
Wkładki szybkowymienne bez sprzęgła przeciążeniowego Ø chwytu gwintownika 14 mm	335430 14
Wkładki szybkowymienne bez sprzęgła przeciążeniowego Ø chwytu gwintownika 11 mm	335430 11
Sworznie dociągające 90°,uszczelnione do stożka niesamohamownego 40	308795 40
Specjalne sworznie dociągające bez gwintu wewnętrznego,uszczelnione do stożka niesamohamownego 40	308720 40
Specjalne sworznie dociągające bez gwintu wewnętrznego,uszczelnione do stożka niesamohamownego 40	308700 40
Sworznie dociągające, 18CrNiMo7,uszczelnione, kształt B do stożka niesamohamownego 40	308615 40
Wkładki szybkowymienne bez sprzęgła przeciążeniowego Ø chwytu gwintownika 10 mm	335430 10
Sworznie dociągające 45°,uszczelnione do stożka niesamohamownego 40	308760 40
Przedłużki podstawowe ze sprzęgłem przeciążeniowym Ø chwytu gwintownika 8 mm	335647 8

Sworznie dociągająceMori-Seiki, uszczelnione, kształt A (L1 = 26 mm) do stożka niesamohamownego 40	308625 40
Specjalne sworznie dociągające do stożka niesamohamownego 40	308740 40
Sworznie dociągające 90°,uszczelnione do stożka niesamohamownego 40	308790 40
Sworznie dociągająceuszczelnione, kształt B do stożka niesamohamownego 40	308650 40
Sworznie dociągające 60°,uszczelnione do stożka niesamohamownego 40	308785 40
Wkładki szybkowymienne z przeciążeniowym sprzęgłem poślizgowym Ø chwytu gwintownika 6 mm	335620 6
Przedłużki podstawowe ze sprzęgłem przeciążeniowym Ø chwytu gwintownika 6 mm	335647 6
Wkładki szybkowymienne z przeciążeniowym sprzęgłem poślizgowym Ø chwytu gwintownika 11 mm	335620 11