

**HOLEX®****Szybkowymienne oprawki do gwintowania, MK3, zakres gwintowania: M3-12****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	334645 M3-12
GTIN	4045197606808
Klasa artykułu	32P

**Opis****Wykonanie:**

- **krótka konstrukcja, z elastyczną kompensacją długości przy nacisku i powrocie**
  - **regulowana siła nacisku odpowiednio do materiału i stosowanych gwintowników**
- Stożek Morse'a wg DIN 228 B.

**Zastosowanie:**

- **wykonywanie gwintów zgodnych z normą**
- **do gwintów prawo- i lewoskrętnych**
- **do obrabiarek NC i centrów obróbczych.**

**Wyp. dodatkowe:**

Wkładki szybkowymienne, zob. nr 335420-335660.

**wskazówka:**

- **oprawki szybkowymienne do gwintowania z innymi chwytami wielk. M14-33 są dostarczane na zamówienie**
- **oprawki szybkowymienne do gwintowania nieprzystosowane do chłodzenia wewnętrznego.**

kompensacja długości przy nacisku: 7,5 mm

kompensacja długości przy odciąganiu: 7,5 mm

Ø zewn. D: 38 mm

Ø wewnętrzna D<sub>i</sub>: 19 mm

wymiar A długości wysięgu: 46 mm

**Opis techniczny**

Ø zewn. D	38 mm
kompensacja długości przy odciąganiu	7,5 mm

wymiar A długości wysięgu	46 mm
zakres gwintowania	M3-12
Ø wewnętrzna D <sub>1</sub>	19 mm
kompensacja długości przy nacisku	7,5 mm
uchwyt	MK3

## Akcesoria

Wkładki szybkowymienne z przeciążeniowym sprzęgłem poślizgowym Ø chwytu gwintownika 8 mm	335610 8
Wkładki szybkowymienne bez sprzęgła przeciążeniowego Ø chwytu gwintownika 11 mm	335420 11
Przedłużki podstawowe ze sprzęgłem przeciążeniowym Ø chwytu gwintownika 7 mm	335645 7
Przedłużki podstawowe ze sprzęgłem przeciążeniowym Ø chwytu gwintownika 9 mm	335645 9
Wkładki szybkowymienne bez sprzęgła przeciążeniowego Ø chwytu gwintownika 8 mm	335420 8
Przedłużki podstawowe ze sprzęgłem przeciążeniowym Ø chwytu gwintownika 10 mm	335645 10
Wkładki szybkowymienne bez sprzęgła przeciążeniowego Ø chwytu gwintownika 9 mm	335420 9
Wkładki szybkowymienne z przeciążeniowym sprzęgłem poślizgowym Ø chwytu gwintownika 11 mm	335610 11
Przedłużki podstawowe ze sprzęgłem przeciążeniowym Ø chwytu gwintownika 8 mm	335645 8
Wkładki szybkowymienne bez sprzęgła przeciążeniowego Ø chwytu gwintownika 7 mm	335420 7
Przedłużki podstawowe ze sprzęgłem przeciążeniowym Ø chwytu gwintownika 4,5 mm	335645 4,5
Zestaw wkładek szybkowymiennych M3-M12 bez sprzęgła poślizgowego przeciążeniowego, 8-elem.	335460
	335610 7

Wkładki szybkowymienne z przeciążeniowym sprzęgłem  
poślizgowym Ø chwytu gwintownika 7 mm

Wkładki szybkowymienne bez sprzęgła przeciążeniowego  
Ø chwytu gwintownika 4,5 mm

335420 4,5

Wkładki szybkowymienne z przeciążeniowym sprzęgłem  
poślizgowym Ø chwytu gwintownika 3,5 mm

335610 3,5

Przedłużki podstawowe ze sprzęgłem przeciążeniowym Ø  
chwytu gwintownika 6 mm

335645 6

Wkładki szybkowymienne bez sprzęgła przeciążeniowego  
Ø chwytu gwintownika 3,5 mm

335420 3,5

Wkładki szybkowymienne z przeciążeniowym sprzęgłem  
poślizgowym Ø chwytu gwintownika 6 mm

335610 6

Wkładki szybkowymienne bez sprzęgła przeciążeniowego  
Ø chwytu gwintownika 10 mm

335420 10

Wkładki szybkowymienne z przeciążeniowym sprzęgłem  
poślizgowym Ø chwytu gwintownika 10 mm

335610 10

Przedłużki podstawowe ze sprzęgłem przeciążeniowym Ø  
chwytu gwintownika 3,5 mm

335645 3,5

Wkładki szybkowymienne bez sprzęgła przeciążeniowego  
Ø chwytu gwintownika 6 mm

335420 6

Wkładki szybkowymienne z przeciążeniowym sprzęgłem  
poślizgowym Ø chwytu gwintownika 4,5 mm

335610 4,5

Wkładki szybkowymienne z przeciążeniowym sprzęgłem  
poślizgowym Ø chwytu gwintownika 9 mm

335610 9