

**wiertarki do wierceń rdzeniowych, Typ: 727043****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	076520 727043
------------------	---------------

GTIN	4014586872902
------	---------------

Klasa artykułu	03F
----------------	-----

Opis**Wykonanie:**

- Duża siła magnesu i obwód zabezpieczający gwarantują bezpieczną pracę w każdym położeniu.
- Zintegrowane doprowadzanie chłodziwa zapewnia dokładne skrawanie i wysoką trwałość narzędzi.
- Wygodny wskaźnik siły magnesu.
- Obroty prawe / lewe (również do gwintowania).
- Konstrukcja o zoptymalizowanej masie.

2-biegowe magnetyczne wiertarki rdzeniowe.

- Przystawiane obustronne dźwignie posuwu.
- Zwiększona siła magnesu.
- **5-stopniowa regulacja prędkości obrotowej i pamięć prędkości obrotowych.**

Wiertarka do wierceń rdzeniowych o dużej mocy, do uniwersalnego i efektywnego zastosowania w warsztacie. **Uchwyt MK3** i **dokładna regulacja** w celu precyzyjnego ustawiania przy włączonej stopce magnetycznej.

w dostawie::

W komplecie zbiornik chłodziwa, pas mocujący, 1x kołek centrujący, hak do wiórów, walizka.

Wyp. dodatkowe:

Na zamówienie.

wskazówka:

Wiertła rurowe z węglików spiekanych i mocowania zob. od nr 119000. Odpowiedni uchwyt QuickIN-Max i wiertło rurowe z węglika spiekane o maks. śr. 100 mm są dostępne na zamówienie.

Opis techniczny

masa	16,1 kg
oznaczenie producenta	KBM65U
maksymalna \varnothing pogłębiania	50 mm
robocze prędkości obrotowe (1. stopień)	120 - 240 min ⁻¹
skok roboczy	145 mm
maksymalna średnica otworów wierconych wiertłem rurowym w stali	12 - 65 mm
wysokość	770 mm
maksymalna \varnothing rozwiercania	25 mm
kształt uchwytu narzędziowego	QuickIN / MK3
szerokość	198 mm
pobór mocy	1300 W
Napięcie w sieci	230 V
robocze prędkości obrotowe (2. stopień)	260 - 520 min ⁻¹
szerokość stopy magnetycznej	95 mm
długość	320 mm
maksymalna \varnothing wiertła krętego do wiercenia w stali	25 mm
długość stopy magnetycznej	205 mm
maksymalna \varnothing gwintowania w stali	M20 mm
zasilanie energią	Zasilanie sieciowe
Opakowanie	Walizka transportowa
Rodzaj produktu	Wiertarka do wiercenia rdzeniowego

Akcesoria

Wiertła rurowe z HM,głębokość wiercenia 35 mm Ø DC 24 mm	119000 24
Wiertła rurowe z HM,głębokość wiercenia 35 mm Ø DC 43 mm	119000 43
Wiertła rurowe z HM,głębokość wiercenia 35 mm Ø DC 40 mm	119000 40
Wiertła rurowe z HM,głębokość wiercenia 35 mm Ø DC 35 mm	119000 35
Wiertła rurowe z HM,głębokość wiercenia 35 mm Ø DC 28 mm	119000 28
Wiertła rurowe z HM,głębokość wiercenia 35 mm Ø DC 16 mm	119000 16
Wiertła rurowe z HM,głębokość wiercenia 35 mm Ø DC 36 mm	119000 36
Wiertła rurowe z HM,głębokość wiercenia 35 mm Ø DC 45 mm	119000 45
Wiertła rurowe z HM,głębokość wiercenia 35 mm Ø DC 20 mm	119000 20
Wiertła rurowe z HM,głębokość wiercenia 35 mm Ø DC 18 mm	119000 18
Wiertła rurowe z HM,głębokość wiercenia 35 mm Ø DC 13 mm	119000 13
Wiertła rurowe z HM,głębokość wiercenia 35 mm Ø DC 22 mm	119000 22
Wiertła rurowe z HM,głębokość wiercenia 35 mm Ø DC 12 mm	119000 12
Wiertła rurowe z HM,głębokość wiercenia 35 mm Ø DC 17 mm	119000 17
Wiertła rurowe z HM,głębokość wiercenia 35 mm Ø DC 30 mm	119000 30
Wiertła rurowe z HM,głębokość wiercenia 35 mm Ø DC 14 mm	119000 14
Wiertła rurowe z HM,głębokość wiercenia 35 mm Ø DC 26 mm	119000 26

Wiertła rurowe z HM,głębokość wiercenia 35 mm Ø DC 65 mm	119000 65
Wiertła rurowe z HM,głębokość wiercenia 35 mm Ø DC 62 mm	119000 62
Wiertła rurowe z HM,głębokość wiercenia 35 mm Ø DC 38 mm	119000 38
Wiertła rurowe z HM,głębokość wiercenia 35 mm Ø DC 32 mm	119000 32
Wiertła rurowe z HM,głębokość wiercenia 35 mm Ø DC 50 mm	119000 50
Wiertła rurowe z HM,głębokość wiercenia 35 mm Ø DC 60 mm	119000 60
Wiertła rurowe z HM,głębokość wiercenia 35 mm Ø DC 25 mm	119000 25
Wiertła rurowe z HM,głębokość wiercenia 35 mm Ø DC 52 mm	119000 52
Wiertła rurowe z HM,głębokość wiercenia 35 mm Ø DC 21 mm	119000 21
Wiertła rurowe z HM,głębokość wiercenia 35 mm Ø DC 55 mm	119000 55
Wiertła rurowe z HM,głębokość wiercenia 35 mm Ø DC 15 mm	119000 15