

**HOLEX®****Szybkowymienne oprawki do gwintowania, Ø chwytu 25 mm, zakres gwintowania: M6-20**

## Dane zamówienia

Numer katalogowy	334626 M6-20
GTIN	4045197488411
Klasa artykułu	32P

## Opis

### Wykonanie:

- **krótka konstrukcja, z elastyczną kompensacją długości przy nacisku i powrocie**
  - **regulowana siła nacisku odpowiednio do materiału i stosowanych gwintowników**
- chwyt walcowy wg DIN 1835 – kształt B i E.

### Zastosowanie:

- **wykonywanie gwintów zgodnych z normą**
- **do gwintów prawo- i lewoskrętnych**
- **do obrabiarek NC i centrów obróbczych.**

### Wyp. dodatkowe:

Wkładki szybkowymienne, zob. nr 335420-335660.

### wskazówka:

- **oprawki szybkowymienne do gwintowania z innymi chwytami wielk. M14-33 są dostarczane na zamówienie**
- **oprawki szybkowymienne do gwintowania nieprzystosowane do chłodzenia wewnętrznego.**

kompensacja długości przy nacisku: 12,5 mm

kompensacja długości przy odciąganiu: 12,5 mm

Ø zewn. D: 55 mm

Ø wewnętrzna D<sub>1</sub>: 31 mm

wymiar A długości wysięgu: 64 mm

## Opis techniczny

wymiar A długości wysięgu	64 mm
---------------------------	-------

Ø wewnętrzna D <sub>1</sub>	31 mm
kompensacja długości przy nacisku	12,5 mm
Ø zewn. D	55 mm
kompensacja długości przy odciążeniu	12,5 mm
zakres gwintowania	M6-20
uchwyt	Ø chwytu 25 mm
Ø chwytu	25 mm

## Akcesoria

Wkładki szybkowymienne z przeciążeniowym sprzęgłem poślizgowym Ø chwytu gwintownika 16 mm	335620 16
Przedłużki podstawowe ze sprzęgłem przeciążeniowym Ø chwytu gwintownika 16 mm	335647 16
Wkładki szybkowymienne bez sprzęgła przeciążeniowego Ø chwytu gwintownika 8 mm	335430 8
Wkładki szybkowymienne z przeciążeniowym sprzęgłem poślizgowym Ø chwytu gwintownika 11 mm	335620 11
Przedłużki podstawowe ze sprzęgłem przeciążeniowym Ø chwytu gwintownika 11 mm	335647 11
Wkładki szybkowymienne z przeciążeniowym sprzęgłem poślizgowym Ø chwytu gwintownika 12 mm	335620 12
Wkładki szybkowymienne z przeciążeniowym sprzęgłem poślizgowym Ø chwytu gwintownika 14 mm	335620 14
Przedłużki podstawowe ze sprzęgłem przeciążeniowym Ø chwytu gwintownika 14 mm	335647 14
Wkładki szybkowymienne bez sprzęgła przeciążeniowego Ø chwytu gwintownika 16 mm	335430 16
Przedłużki podstawowe ze sprzęgłem przeciążeniowym Ø chwytu gwintownika 9 mm	335647 9
Przedłużki podstawowe ze sprzęgłem przeciążeniowym Ø chwytu gwintownika 6 mm	335647 6

Wkładki szybkowymienne z przeciążeniowym sprzęgłem poślizgowym Ø chwytu gwintownika 9 mm	335620 9
Przedłużki podstawowe ze sprzęgłem przeciążeniowym Ø chwytu gwintownika 12 mm	335647 12
Wkładki szybkowymienne bez sprzęgła przeciążeniowego Ø chwytu gwintownika 7 mm	335430 7
Przedłużki podstawowe ze sprzęgłem przeciążeniowym Ø chwytu gwintownika 10 mm	335647 10
Wkładki szybkowymienne bez sprzęgła przeciążeniowego Ø chwytu gwintownika 12 mm	335430 12
Przedłużki podstawowe ze sprzęgłem przeciążeniowym Ø chwytu gwintownika 8 mm	335647 8
Wkładki szybkowymienne z przeciążeniowym sprzęgłem poślizgowym Ø chwytu gwintownika 8 mm	335620 8
Wkładki szybkowymienne z przeciążeniowym sprzęgłem poślizgowym Ø chwytu gwintownika 10 mm	335620 10
Wkładki szybkowymienne bez sprzęgła przeciążeniowego Ø chwytu gwintownika 14 mm	335430 14
Wkładki szybkowymienne bez sprzęgła przeciążeniowego Ø chwytu gwintownika 6 mm	335430 6
Wkładki szybkowymienne bez sprzęgła przeciążeniowego Ø chwytu gwintownika 11 mm	335430 11
Przedłużki podstawowe ze sprzęgłem przeciążeniowym Ø chwytu gwintownika 7 mm	335647 7
Wkładki szybkowymienne bez sprzęgła przeciążeniowego Ø chwytu gwintownika 9 mm	335430 9
Wkładki szybkowymienne z przeciążeniowym sprzęgłem poślizgowym Ø chwytu gwintownika 7 mm	335620 7
Zestaw wkładek szybkowymiennych M3-M12 bez sprzęgła poślizgowego przeciążeniowego, 9-elem.	335470
Wkładki szybkowymienne z przeciążeniowym sprzęgłem poślizgowym Ø chwytu gwintownika 6 mm	335620 6
Wkładki szybkowymienne bez sprzęgła przeciążeniowego Ø chwytu gwintownika 10 mm	335430 10