



## Szybkowymienne oprawki do gwintowania, MK3, zakres gwintowania: M6-20



### Dane zamówienia

|                  |               |
|------------------|---------------|
| Numer katalogowy | 334645 M6-20  |
| GTIN             | 4045197606815 |
| Klasa artykułu   | 32P           |

### Opis

#### Wykonanie:

- krótka konstrukcja, z elastyczną kompensacją długości przy nacisku i powrocie
  - regulowana siła nacisku odpowiednio do materiału i stosowanych gwintowników
- Stożek Morse'a wg DIN 228 B.

#### Zastosowanie:

- wykonywanie gwintów zgodnych z normą
- do gwintów prawo- i lewoskrętnych
- do obrabiarek NC i centrów obróbczych.

#### Wyp. dodatkowe:

Wkładki szybkowymienne, zob. nr 335420-335660.

#### wskazówka:

- oprawki szybkowymienne do gwintowania z innymi chwytami wielk. M14-33 są dostarczane na zamówienie
- oprawki szybkowymienne do gwintowania nieprzystosowane do chłodzenia wewnętrznego.

kompensacja długości przy nacisku: 12,5 mm

kompensacja długości przy odciąganiu: 12,5 mm

Ø zewn. D: 55 mm

Ø wewnętrzna D<sub>1</sub>: 31 mm

wymiar A długości wysięgu: 70 mm

### Opis techniczny

|                    |       |
|--------------------|-------|
| zakres gwintowania | M6-20 |
| Ø zewn. D          | 55 mm |

|                                      |         |
|--------------------------------------|---------|
| Ø wewnętrzna D <sub>1</sub>          | 31 mm   |
| kompensacja długości przy nacisku    | 12,5 mm |
| wymiar A długości wysięgu            | 70 mm   |
| kompensacja długości przy odciążeniu | 12,5 mm |
| uchwyt                               | MK3     |

## Akcesoria

|   |           |
|---|-----------|
| Wkładki szybkowymienne bez sprzęgła przeciążeniowego<br>Ø chwytu gwintownika 7 mm             | 335430 7  |
| Zestaw wkładek szybkowymiennych M3-M12 bez sprzęgła<br>poślizgowego przeciążeniowego, 9-elem. | 335470    |
| Wkładki szybkowymienne z przeciążeniowym sprzęgłem<br>poślizgowym Ø chwytu gwintownika 8 mm   | 335620 8  |
| Przedłużki podstawowe ze sprzęgłem przeciążeniowym Ø<br>chwytu gwintownika 9 mm               | 335647 9  |
| Wkładki szybkowymienne z przeciążeniowym sprzęgłem<br>poślizgowym Ø chwytu gwintownika 11 mm  | 335620 11 |
| Przedłużki podstawowe ze sprzęgłem przeciążeniowym Ø<br>chwytu gwintownika 8 mm               | 335647 8  |
| Wkładki szybkowymienne z przeciążeniowym sprzęgłem<br>poślizgowym Ø chwytu gwintownika 6 mm   | 335620 6  |
| Wkładki szybkowymienne z przeciążeniowym sprzęgłem<br>poślizgowym Ø chwytu gwintownika 10 mm  | 335620 10 |
| Przedłużki podstawowe ze sprzęgłem przeciążeniowym Ø<br>chwytu gwintownika 6 mm               | 335647 6  |
| Wkładki szybkowymienne bez sprzęgła przeciążeniowego<br>Ø chwytu gwintownika 14 mm            | 335430 14 |
| Wkładki szybkowymienne z przeciążeniowym sprzęgłem<br>poślizgowym Ø chwytu gwintownika 7 mm   | 335620 7  |
| Wkładki szybkowymienne bez sprzęgła przeciążeniowego<br>Ø chwytu gwintownika 9 mm             | 335430 9  |
|   | 335620 14 |

Wkładki szybkowymienne z przeciążeniowym sprzęgłem poślizgowym Ø chwytu gwintownika 14 mm

Wkładki szybkowymienne z przeciążeniowym sprzęgłem poślizgowym Ø chwytu gwintownika 9 mm

335620 9

Przedłużki podstawowe ze sprzęgłem przeciążeniowym Ø chwytu gwintownika 14 mm

335647 14

Przedłużki podstawowe ze sprzęgłem przeciążeniowym Ø chwytu gwintownika 16 mm

335647 16

Przedłużki podstawowe ze sprzęgłem przeciążeniowym Ø chwytu gwintownika 11 mm

335647 11

Wkładki szybkowymienne bez sprzęgła przeciążeniowego Ø chwytu gwintownika 12 mm

335430 12

Przedłużki podstawowe ze sprzęgłem przeciążeniowym Ø chwytu gwintownika 12 mm

335647 12

Wkładki szybkowymienne z przeciążeniowym sprzęgłem poślizgowym Ø chwytu gwintownika 12 mm

335620 12

Przedłużki podstawowe ze sprzęgłem przeciążeniowym Ø chwytu gwintownika 10 mm

335647 10

Wkładki szybkowymienne z przeciążeniowym sprzęgłem poślizgowym Ø chwytu gwintownika 16 mm

335620 16

Wkładki szybkowymienne bez sprzęgła przeciążeniowego Ø chwytu gwintownika 6 mm

335430 6

Wkładki szybkowymienne bez sprzęgła przeciążeniowego Ø chwytu gwintownika 10 mm

335430 10

Przedłużki podstawowe ze sprzęgłem przeciążeniowym Ø chwytu gwintownika 7 mm

335647 7

Wkładki szybkowymienne bez sprzęgła przeciążeniowego Ø chwytu gwintownika 16 mm

335430 16

Wkładki szybkowymienne bez sprzęgła przeciążeniowego Ø chwytu gwintownika 11 mm

335430 11

Wkładki szybkowymienne bez sprzęgła przeciążeniowego Ø chwytu gwintownika 8 mm

335430 8