

HOLEX®**Szybkowymienne oprawki do gwintowania, BT 50, zakres gwintowania:
M6-20****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	334670 M6-20
GTIN	4045197488534
Klasa artykułu	32P

Opis**Wykonanie:**

- krótka konstrukcja, z elastyczną kompensacją długości przy nacisku i powrocie
- regulowana siła nacisku odpowiednio do materiału i stosowanych gwintowników

Zastosowanie:

- wykonywanie gwintów zgodnych z normą
- do gwintów prawo- i lewoskrętnych
- do obrabiarek NC i centrów obróbczych.

Wyp. dodatkowe:

Wkładki szybkowymienne, zob. nr 335420-335660.

Sworznie dociągające (AB) nr 308600–308806, klucz mocujący AB nr 308820; 308835.

wskazówka:

- oprawki szybkowymienne do gwintowania z innymi chwytami wielk. M14-33 są dostarczane na zamówienie
- oprawki szybkowymienne do gwintowania nieprzystosowane do chłodzenia wewnętrznego.

Norma na uchwyty: JIS B6339

Norma na uchwyty: ISO 7388-2

kompensacja długości przy nacisku: 12,5 mm

kompensacja długości przy odciąganiu: 12,5 mm

Ø zewn. D: 55 mm

Ø wewnętrzna D₁: 31 mm

wymiar A długości wysięgu: 83 mm

Opis techniczny

zakres gwintowania	M6-20
Ø wewnętrzna D ₁	31 mm
wymiar A długości wysięgu	83 mm
kompensacja długości przy odciąganiu	12,5 mm
kompensacja długości przy nacisku	12,5 mm
Ø zewn. D	55 mm
uchwyt	BT 50
Norma na uchwyt	JIS B6339
Norma na uchwyt	ISO 7388-2

Akcesoria

Sworznie dociągające uszczelnione, kształt B do stożka niesamohamownego 50	308620 50
Sworznie dociągające 60°, uszczelnione do stożka niesamohamownego 50	308780 50
Wkładki szybkowymienne bez sprzęgła przeciążeniowego Ø chwytu gwintownika 12 mm	335430 12
Wkładki szybkowymienne bez sprzęgła przeciążeniowego Ø chwytu gwintownika 14 mm	335430 14
Sworznie dociągające, 18CrNiMo7, kształt A do stożka niesamohamownego 50	308605 50
Wkładki szybkowymienne bez sprzęgła przeciążeniowego Ø chwytu gwintownika 7 mm	335430 7
Przedłużki podstawowe ze sprzęgłem przeciążeniowym Ø chwytu gwintownika 9 mm	335647 9
Specjalne sworznie dociągające bez gwintu wewnętrznego, uszczelnione do stożka niesamohamownego 50	308720 50
Sworznie dociągające kształt B do stożka niesamohamownego 50	308640 50

Wkładki szybkowymienne z przeciążeniowym sprzęgłem poślizgowym Ø chwytu gwintownika 12 mm	335620 12
Wkładki szybkowymienne bez sprzęgła przeciążeniowego Ø chwytu gwintownika 11 mm	335430 11
Przedłużki podstawowe ze sprzęgłem przeciążeniowym Ø chwytu gwintownika 8 mm	335647 8
Wkładki szybkowymienne z przeciążeniowym sprzęgłem poślizgowym Ø chwytu gwintownika 7 mm	335620 7
Sworznie dociągające uszczelnione do stożka niesamohamownego 50	308660 50
Przedłużki podstawowe ze sprzęgłem przeciążeniowym Ø chwytu gwintownika 12 mm	335647 12
Sworznie dociągające 45°, uszczelnione do stożka niesamohamownego 50	308760 50
Klucze do sworzni dociągających wg ISO 7388 do stożka niesamohamownego 50 SK	308830 50
Przedłużki podstawowe ze sprzęgłem przeciążeniowym Ø chwytu gwintownika 11 mm	335647 11
Przedłużki podstawowe ze sprzęgłem przeciążeniowym Ø chwytu gwintownika 14 mm	335647 14
Wkładki szybkowymienne z przeciążeniowym sprzęgłem poślizgowym Ø chwytu gwintownika 16 mm	335620 16
Specjalne sworznie dociągające do stożka niesamohamownego 50	308740 50
Specjalne sworznie dociągające bez gwintu wewnętrznego, uszczelnione do stożka niesamohamownego 50	308700 50
Przedłużki podstawowe ze sprzęgłem przeciążeniowym Ø chwytu gwintownika 6 mm	335647 6
Wkładki szybkowymienne bez sprzęgła przeciążeniowego Ø chwytu gwintownika 8 mm	335430 8
Wkładki szybkowymienne z przeciążeniowym sprzęgłem poślizgowym Ø chwytu gwintownika 9 mm	335620 9
Sworznie dociągające uszczelnione, kształt A do stożka niesamohamownego 50	308610 50

Wkładki szybkowymienne bez sprzęgła przeciążeniowego Ø chwytu gwintownika 10 mm	335430 10
Wkładki dynamometryczne do sworzni dociągających wg DIN 69872 do stożka niesamohamownego 50 SK	308810 50
Wkładki szybkowymienne z przeciążeniowym sprzęgłem poślizgowym Ø chwytu gwintownika 6 mm	335620 6
Sworznie dociągające 45°, uszczelnione do stożka niesamohamownego 50	308765 50
Sworznie dociągające, 18CrNiMo7, uszczelnione, kształt B do stożka niesamohamownego 50	308615 50
Wkładki szybkowymienne z przeciążeniowym sprzęgłem poślizgowym Ø chwytu gwintownika 8 mm	335620 8
Sworznie dociągające kształt A do stożka niesamohamownego 50	308600 50
Wkładki szybkowymienne z przeciążeniowym sprzęgłem poślizgowym Ø chwytu gwintownika 10 mm	335620 10
Przedłużki podstawowe ze sprzęgłem przeciążeniowym Ø chwytu gwintownika 10 mm	335647 10
Przedłużki podstawowe ze sprzęgłem przeciążeniowym Ø chwytu gwintownika 16 mm	335647 16
Klucze do sworzni dociągających wg DIN 69872 do stożka niesamohamownego 50 SK	308820 50
Przedłużki podstawowe ze sprzęgłem przeciążeniowym Ø chwytu gwintownika 7 mm	335647 7
Sworznie dociągające 90°, uszczelnione do stożka niesamohamownego 50	308795 50
Sworznie dociągające 60°, uszczelnione do stożka niesamohamownego 50	308785 50
Wkładki szybkowymienne bez sprzęgła przeciążeniowego Ø chwytu gwintownika 6 mm	335430 6
Wkładki szybkowymienne z przeciążeniowym sprzęgłem poślizgowym Ø chwytu gwintownika 14 mm	335620 14
Wkładki szybkowymienne bez sprzęgła przeciążeniowego Ø chwytu gwintownika 16 mm	335430 16
	308812 50

Wkładki dynamometryczne do sworzni dociągających wg ISO 7388 do stożka niesamohamownego 50 SK

Sworznie dociągające uszczelnione, kształt B do stożka niesamohamownego 50

308650 50

Zestaw wkładek szybkowymiennych M3-M12 bez sprzęgła poślizgowego przeciążeniowego, 9-elem.

335470

Sworznie dociągające 90°, uszczelnione do stożka niesamohamownego 50

308790 50

Wkładki szybkowymienne bez sprzęgła przeciążeniowego Ø chwytu gwintownika 9 mm

335430 9

Wkładki szybkowymienne z przeciążeniowym sprzęgłem poślizgowym Ø chwytu gwintownika 11 mm

335620 11