



Oprawki narzędziowe, kształt B1, promieniowe, prawe, krótkie, Ø chwytu d1: 16 mm



Dane zamówienia

Numer katalogowy	319000 16
GTIN	4045197373632
Klasa artykułu	32V

Opis

Wykonanie:

- utwardzane dyfuzyjnie HRC 58 ± 2;
- wszystkie powierzchnie robocze szlifowane;
- z kulistymi dyszami rozpryskowymi.

Zastosowanie:

Głównie do obróbki zewnętrznej.

Norma:

ISO 10889 / DIN 69880 / VDI 3425, Blatt 2.

Kształt: B

h₁: 12 mm

h₂: 17 mm

b₁: 42 mm

b₂: 25 mm

h₅: 20 mm

h₆: 22 mm

Opis techniczny

b ₂	25 mm
----------------	-------

h_6	22 mm
h_1	12 mm
\varnothing chwytu dD_1	16 mm
b_1	42 mm
l_1	13 mm
h_5	20 mm
h_2	17 mm
l_2	24 mm
Kod kolorów dla chwytów VDI	VDI 16
Kształt	B
Rodzaj produktu	Uchwyt narzędziowy VDI

Akcesoria

Klucz montażowy do dyszy kulistej wielk. 10	319003 10
---	-----------