



Oprawki narzędziowe, kształt B1, promieniowe, prawe, krótkie, Ø chwytu d1: 50mm



Dane zamówienia

| | |
|------------------|-----------|
| Numer katalogowy | 319000 50 |
| GTIN | |
| Klasa artykułu | 32V |

Opis

Wykonanie:

- utwardzane dyfuzyjnie HRC 58 ± 2;
- wszystkie powierzchnie robocze szlifowane;
- z kulistymi dyszami rozpryskowymi.

Zastosowanie:

Głównie do obróbki zewnętrznej.

Norma:

ISO 10889 / DIN 69880 / VDI 3425, Blatt 2.

Opis techniczny

| | |
|-----------------------------|--------|
| Ø chwytu dD ₁ | 50 mm |
| h ₁ | 32 mm |
| l ₁ | 30 mm |
| Kod kolorów dla chwytów VDI | VDI 50 |
| b ₁ | 100 mm |
| l ₂ | 55 mm |

| | |
|-----------------|------------------------|
| h ₅ | 35 mm |
| b ₂ | 50 mm |
| h ₆ | 60 mm |
| h ₂ | 41 mm |
| Kształt | B |
| Rodzaj produktu | Uchwyt narzędziowy VDI |

Akcesoria

| | |
|---|-----------|
| Klucz montażowy do dyszy kulistej wielk. 10 | 319003 10 |
|---|-----------|