

HOLEX

Oprawki narzędziowe, kształt B3, promieniowe, prawe, krótkie, Ø chwytu d1: 50 mm



Dane zamówienia

Numer katalogowy	319050 50
GTIN	4045197373687
Klasa artykułu	32V

Opis

Wykonanie:

- utwardzane dyfuzyjnie HRC 58 ± 2;
- wszystkie powierzchnie robocze szlifowane;
- z kulistymi dyszami rozpryskowymi.

Zastosowanie:

Głównie do obróbki zewnętrznej.

Norma:

ISO 10889 / DIN 69880 / VDI 3425, Blatt 2.

Kształt: B

h₁: 32 mm

h₂: 41 mm

b₁: 100 mm

b₂: 50 mm

h₅: 35 mm

h₆: 60 mm

Opis techniczny

h ₂	41 mm
----------------	-------

Kod kolorów dla chwytów VDI	VDI 50
l_1	30 mm
h_5	35 mm
h_6	60 mm
l_2	55 mm
h_1	32 mm
\varnothing chwytu dD_1	50 mm
b_2	50 mm
b_1	100 mm
Kształt	B
Rodzaj produktu	Uchwyt narzędziowy VDI

Akcesoria

Klucz montażowy do dyszy kulistej wielk. 10	319003 10
---	-----------