

HOLEX**Szybkowymienne oprawki do gwintowania, SK 40, zakres gwintowania: M3-12****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	334634 M3-12
GTIN	4045197488442
Klasa artykułu	32P

Opis**Wykonanie:**

- krótka konstrukcja, z elastyczną kompensacją długości przy nacisku i powrocie
- regulowana siła nacisku odpowiednio do materiału i stosowanych gwintowników

Zastosowanie:

- wykonywanie gwintów zgodnych z normą
- do gwintów prawo- i lewoskrętnych
- do obrabiarek NC i centrów obróbczych.

Wyp. dodatkowe:

Wkładki szybkowymienne, zob. nr 335420-335660.

Sworznie dociągające (AB) nr 308600–308806, klucz mocujący AB nr 308820; 308835.

wskazówka:

- oprawki szybkowymienne do gwintowania z innymi chwytami wielk. M14-33 są dostarczane na zamówienie
- oprawki szybkowymienne do gwintowania nieprzystosowane do chłodzenia wewnętrznego.

Norma na uchwyt: ISO 7388-1

kompensacja długości przy nacisku: 7,5 mm

kompensacja długości przy odciąganiu: 7,5 mm

Ø zewn. D: 38 mm

Ø wewnętrzna D₁: 19 mm

wymiar A długości wysięgu: 60 mm

Opis techniczny

wymiar A długości wysięgu	60 mm
Ø zewn. D	38 mm
kompensacja długości przy nacisku	7,5 mm
Ø wewnętrzna D ₁	19 mm
zakres gwintowania	M3 – M12
kompensacja długości przy odciąganiu	7,5 mm
adapter	SK 40
Norma na uchwyt	DIN 69871
Norma na uchwyt	ISO 7388-1
Rodzaj produktu	Oprawki do gwintowania

Akcesoria

Klucze do mocowania sworzni dociągających DIN ISO 7388-1 (przedtem DIN 69872) pasują do stożków niesamohamownych o wielkości 40	308820 40
Wkładki szybkowymienne bez sprzęgła przeciążeniowego Ø chwytu gwintownika 6 mm	335420 6
Sworznie dociągające, 18CrNiMo7,uszczelnione, kształt B do stożka niesamohamownego 40	308615 40
Sworznie dociągająceuszczelnione, kształt B do stożka niesamohamownego 40	308650 40
Sworznie dociągająceuszczelnione, kształt A do stożka niesamohamownego 40	308610 40
Sworznie dociągające 90°,uszczelnione do stożka niesamohamownego 40	308795 40
Wkładki szybkowymienne bez sprzęgła przeciążeniowego Ø chwytu gwintownika 3,5 mm	335420 3,5
Sworznie dociągające Hurco 45° z pasowaniem,uszczelnione do stożka niesamohamownego 40	308802 40
	335420 8

Wkładki szybkowymienne bez sprzęgła przeciążeniowego
Ø chwytu gwintownika 8 mm

Sworznie dociągająceuszczelnione do stożka
niesamohamownego 40

308635 40

Sworznie dociągające 45°,uszczelnione do stożka
niesamohamownego 40

308765 40

Specjalne sworznie dociągające bez gwintu
wewnętrznego,uszczelnione do stożka
niesamohamownego 40

308700 40

Wkładki szybkowymienne z przeciążeniowym sprzęgłem
poślizgowym Ø chwytu gwintownika 6 mm

335610 6

Sworznie dociągające 90°,uszczelnione do stożka
niesamohamownego 40

308790 40

Wkładki szybkowymienne bez sprzęgła przeciążeniowego
Ø chwytu gwintownika 9 mm

335420 9

Wkładki szybkowymienne z przeciążeniowym sprzęgłem
poślizgowym Ø chwytu gwintownika 10 mm

335610 10

Sworznie dociągające 45°,uszczelnione do stożka
niesamohamownego 40

308760 40

Sworznie dociągające Hurco 90° z
pasowaniem,uszczelnione do stożka niesamohamownego
40

308806 40

Sworznie dociągająceMori-Seiki, uszczelnione, kształt A (L1
= 26 mm) do stożka niesamohamownego 40

308625 40

Wkładki szybkowymienne z przeciążeniowym sprzęgłem
poślizgowym Ø chwytu gwintownika 3,5 mm

335610 3,5

Specjalne sworznie dociągające do stożka
niesamohamownego 40

308740 40

Wkładki szybkowymienne z przeciążeniowym sprzęgłem
poślizgowym Ø chwytu gwintownika 11 mm

335610 11

Wkładki szybkowymienne z przeciążeniowym sprzęgłem
poślizgowym Ø chwytu gwintownika 9 mm

335610 9

Wkładki szybkowymienne bez sprzęgła przeciążeniowego
Ø chwytu gwintownika 11 mm

335420 11

Przedłużki podstawowe ze sprzęgłem przeciążeniowym Ø
chwytu gwintownika 6 mm

335645 6

Sworznie dociągające kształt B do stożka niesamohamownego 40	308640 40
Sworznie dociągające Mazak, kształt A do stożka niesamohamownego 40M	308670 40M
Klucze do mocowania sworzni dociągających ISO 7388 pasują do stożków niesamohamownych o wielkości 40	308830 40
Przedłużki podstawowe ze sprzęgłem przeciążeniowym Ø chwytu gwintownika 8 mm	335645 8
Sworznie dociągające 60°, uszczelnione do stożka niesamohamownego 40	308785 40
Sworznie dociągające uszczelnione, kształt B do stożka niesamohamownego 40	308620 40
Wkładki szybkowymienne z przeciążeniowym sprzęgłem poślizgowym Ø chwytu gwintownika 8 mm	335610 8
Zestaw wkładek szybkowymiennych M3-M12 bez sprzęgła poślizgowego przeciążeniowego, 8-elem.	335460
Przedłużki podstawowe ze sprzęgłem przeciążeniowym Ø chwytu gwintownika 7 mm	335645 7
Sworznie dociągające kształt A do stożka niesamohamownego 40	308600 40
Sworznie dociągające Mori-Seiki, uszczelnione, kształt A (L1 = 29 mm) do stożka niesamohamownego 40	308630 40
Wkładki szybkowymienne bez sprzęgła przeciążeniowego Ø chwytu gwintownika 10 mm	335420 10
Sworznie dociągające, 18CrNiMo7, kształt A do stożka niesamohamownego 40	308605 40
Sworznie dociągające Hurco 45° z otworem i pasowaniem, uszczelnione do stożka niesamohamownego 40	308801 40
Przedłużki podstawowe ze sprzęgłem przeciążeniowym Ø chwytu gwintownika 3,5 mm	335645 3,5
Wkładki szybkowymienne bez sprzęgła przeciążeniowego Ø chwytu gwintownika 7 mm	335420 7
Wkładki szybkowymienne z przeciążeniowym sprzęgłem poślizgowym Ø chwytu gwintownika 7 mm	335610 7

Przedłużki podstawowe ze sprzęgłem przeciążeniowym Ø chwytu gwintownika 10 mm	335645 10
Sworznie dociągająceuszczelnione do stożka niesamohamownego 40	308660 40
Wkładki szybkowymienne bez sprzęgła przeciążeniowego Ø chwytu gwintownika 4,5 mm	335420 4,5
Przedłużki podstawowe ze sprzęgłem przeciążeniowym Ø chwytu gwintownika 9 mm	335645 9
Przedłużki podstawowe ze sprzęgłem przeciążeniowym Ø chwytu gwintownika 4,5 mm	335645 4,5
Specjalne sworznie dociągające bez gwintu wewnętrznego,uszczelnione do stożka niesamohamownego 40	308720 40
Wkładki szybkowymienne z przeciążeniowym sprzęgłem poślizgowym Ø chwytu gwintownika 4,5 mm	335610 4,5