

AEG

Wiertarka udarowa, Typ: KH28SXE



Dane zamówienia

Numer katalogowy	075620 KH28SXE
GTIN	4002395194377
Klasa artykułu	07A

Opis

Wykonanie:

- młot udarowy uniwersalny o mocy 1010 W, z adapterem FIXTEC, do szybkiej wymiany uchwytu SDS-plus i szybko mocującego uchwytu wiertarskiego.
- pneumatyczny mechanizm udarowy
- elektroniczny układ sterowniczy z bezstopniową regulacją prędkości obrotowej i liczby uderzeń
- poślizgowe sprzęgło bezpieczeństwa
- 2-biegowa przekładnia planetarna
- wyłączenie obrotów i blokada przecinaka w 16 położeniach przy lekkich pracach związanych z kuciem
- wyłącznik udaru przy wierceniu i przykręcaniu
- miękki uchwyt dla komfortu użytkownika.

Zaleta:

Adapter FIXTEC do uchwytu SDS-Plus.

w dostawie::

adapter FIXTEC, szybko mocujący uchwyt wiertarski 1,5-13 mm, uchwyt SDS-plus, dodatkowa rękojeść, ogranicznik głębokości wiercenia, walizka transportowa.

Opis techniczny

masa	2,8 kg
pobór mocy	1010 W
maks. prędkość obrotowa na 1. biegu	0 - 1500 min ⁻¹
liczba uderzeń	5000 min ⁻¹
maks. wibracje wg EN	15,4 m/s ²
maksymalna Ø wiertła krętego do wiercenia w stali	13 mm
maksymalna Ø wiercenia otworów wiertłem krętym w betonie	28 mm
energia uderzenia	2,8 J
oznaczenie producenta	KH28SXE
zakres mocowania uchwyty szybkoobrotowego	1,5 - 13 mm
maksymalna Ø wiertła krętego do wiercenia w drewnie	30 mm
chwyt	SDS Plus
Opakowanie	walizka transportowa
zasilanie energią	Zasilanie sieciowe
nadaje się do materiału	kamień
nadaje się do materiału	Beton
nadaje się do materiału	Mur
Rodzaj produktu	Młotki uniwersalne