

mato

Smarownica pneumatyczna systemu Lube-Shuttle®, 400 g



Dane zamówienia

Numer katalogowy	083587
GTIN	4016553037307
Klasa artykułu	08H

Opis

Wykonanie:

Jednoręczne smarownice pneumatyczne, bardzo dobrze wyważone.

System pojedynczych skoków, zapewniający optymalną kontrolę smarowania (1 cm³ / skok), przełożenie ciśnieniowe 1:60.

Napełnianie przy użyciu wkładów Lube-Shuttle® (pojemność: 400 g). **Nadaje się do smarów do klasy NLGI 3 i do bardzo niskich temperatur.**

w dostawie::

Gumowy wąż pancerny oraz końcówka hydrauliczna 4-szczękowa.

Opis techniczny

Ciśnienie robocze	400 bar
Ciśnienie próbne	800 bar
Gwint przyłączeniowy wężyka	R1/8 cal
Zakres roboczy powietrza zasilającego	3 - 8 bar
Atrybut nazwy produktu	400 g
Rodzaj produktu	Smarownica

Aksesoria

4-szczękowe hydrauliczne nasadki chwytakowe gwint przyłączeniowy 1/8	083589 1/8
Dysza z uniwersalną końcówką gwint przyłączeniowy 1/8	083583 1/8
4-szczękowe hydrauliczne nasadki chwytakowe safeLOCK Gwint przyłączy 1/8	083596 1/8
Wąż opancerzony z 4-szczękową hydrauliczną nasadką chwytakową gwint przyłączeniowy 1/8	083586 1/8
Wąż opancerzony ze złączką przesuwczą gwint przyłączeniowy 1/8	083588 1/8
Dysza ze zwężoną końcówką gwint przyłączeniowy 1/8	083584 1/8