

SWISS TOOLS

**Wytaczaki prawe, HSK-T, Ø chwytu / wielkość płytki – wymiar A: 63/15-140 mm****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	320100 63/15-140
GTIN	2050001714381
Klasa artykułu	36D

**Opis****wskazówka:**

Odpowiednie części zamienne nr 320610 – 320626 można znaleźć w wykazie części zamiennych.

Norma na uchwyt: ISO 12164-3

chłodzenie wewnętrzne: tak

wymiar A długości wysięgu: 140 mm

minimalna Ø otworu wstępnego D<sub>1</sub> min.: 50 mm

rozstaw końcówek osi f: 27 mm

pasująca wymienna płytki skrawająca: DN..1506..

części zamienne: P05

**Opis techniczny**

wymiar A długości wysięgu	140 mm
pasująca wymienna płytki skrawająca	DN..1506..
części zamienne	P05
wielk. płytki	15
minimalna Ø otworu wstępnego D <sub>1</sub> min.	50 mm
rozstaw końcówek osi f	27 mm
Ø chwytu	63 mm
Seria	Wytaczaki

uchwyt	HSK-T
rodzaj zastosowania	prawe
Norma na uchwyt	ISO 12164-3
chłodzenie wewnętrzne	tak
Kąt ustawienia κ	107,5 stopni
rodzaj chwytu	chwyt stożkowy przelotowy

## Akcesoria

Kołki rurowe nr 7 typ P05	320618 P05
Wysokowydajna dysza chłodząca (HP) typ 63	320001 63
Dźwigienki nr 4 typ P04	320612 P04
Kołki rurowe nr 7 typ P04	320618 P04
Śruby mocujące nr 3 typ P05	320611 P05
Podkładki nr 1 typ P04	320610 P04
Kołki rurowe nr 7 typ P02	320618 P02
Dźwigienki nr 4 typ P01	320612 P01
Śruby mocujące nr 3 typ P04	320611 P04
Podkładki nr 1 typ P05	320610 P05
Kołki rurowe nr 7 typ P06	320618 P06
Dźwigienki nr 4 typ P02	320612 P02
Dźwigienki nr 4 typ P06	320612 P06
Podkładki nr 1 typ P02	320610 P02
Pierścienie dyszy nr 5 typ D07	320613 D07
Śruby mocujące nr 3 typ D07	320611 D07
Śruby Torx nr 2 typ 2	320624 2
Podkładki nr 1 typ P06	320610 P06
Podkładki nr 1 typ P01	320610 P01
Śruby Torx nr 2 typ 2	320620 2

Łapki zaciskowe nr 6 typ D07	320614 D07
Śruby mocujące nr 3 typ P02	320611 P02
Dźwigienki nr 4 typ P05	320612 P05
Podkładki nr 1 typ D07	320610 D07
Śruby mocujące nr 3 typ P01	320611 P01
Śruby mocujące nr 3 typ P06	320611 P06
Śruby Torx nr 2 typ 2	320626 2
Kołki rurowe nr 7 typ P01	320618 P01